

# PHILIPS

## Lampă de plafon

CAVANAL 40 K

alb

LED



32809/31/P3



## O instalație de iluminat, înteruptorul dvs, trei setări de lumină

Lampa de plafon Cavanal cu LED de la Philips este un corp de iluminat alb clasic care se potrivește fiecărui interior și asigură o lumină economică, de înaltă calitate și de lungă durată. Alegeți luminozitatea dorită pentru atmosfere diferite în locuință, cu ajutorul reglării treptate.

### Ușor de utilizat

- Finisaj neted al suprafeței pentru curățare ușoară

### Efect de lumină

- Distribuție uniformă a luminii

### Soluții de iluminat durabile

- Durată de viață îndelungată de până la 15 de ani

### Lumină cu LED-uri avansate

- Lumină intensă

### Economie de energie

- LED încorporat, ca parte a sistemului
- Reducere a consumului de energie cu 80%



**Trei setări de lumină**

- Schimbă mediul ambiant la o simplă acționare a întrerupătorului existent

# Repere

## Ușor de întreținut



## Distribuție uniformă a luminii



## Durată de viață îndelungată



O sursă de lumină în care poți avea încredere. LED-urile integrate, utilizate în acest corp de iluminat Philips vor dura până la 15,000 de ore (care echivalează cu 15 de ani în cazul unei utilizări medii de 3 ore/zi, cu un număr de cel puțin 13,000 de cicluri de pornire/oprire). Este atât de comod să te gândești că nu va trebui să te preocupe întreținerea sau de înlocuirea becului în timp ce te bucuri de ambianța perfectă în locuința ta.

## Lumină intensă

Lumină de calitate înaltă cu putere mare de iluminare. Lumina strălucește într-un unghi al fasciculului de 40°, unghiul perfect pentru iluminat cu spoturi.

## Sursă de lumină LED integrată



O sursă de lumină în care poți avea încredere. Datorită sursei de lumină cu LED integrat, nu va mai trebui să vă faceți griji în legătură cu întreținerea sau înlocuirea lămpii, în timp ce beneficiați de o ambianță luminoasă perfectă în locuința dvs.

## Reducere a consumului de energie cu 80%



Reducere a consumului de energie cu până la 80% în comparație cu sursele de lumină standard cu incandescență.

## 3 setări de lumină SceneSwitch

Reduce intensitatea luminilor fără ajutorul unui variator, folosind SceneSwitch Brightness Change. Alegeți cu ușurință unul dintre cele trei niveluri de luminozitate folosind variatorul existent.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: alb
- Material: plastic

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu
- Piesă centrală: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

## Diverse

- Concepută special pentru: Cameră de zi și dormitor, Funcțional
- Stil: Funcțional
- EyeComfort: Nu

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime: 6,7 cm
- Lungime: 35 cm
- Greutate netă: 0,655 kg
- Lățime: 35 cm

## Service

- Garanție: 5 ani

## Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Diametru: 350 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 1600-800-160
- Culoare lumină: 4000
- Alimentare de la rețea: 220-240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Puterea becului inclus: 18
- Cod IP: IP20, protecție împotriva obiectelor mai mari de 12 mm, fără protecție împotriva apei
- Clasa de protecție: I - împământat

## Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696169278
- Greutate netă: 0,627 kg
- Greutate brută: 0,954 kg
- Înălțime: 391,000 mm
- Lungime: 73,000 mm
- Lățime: 386,000 mm
- Număr material (12NC): 915005676501



Data apariției: 2020-10-12  
Versiune: 0.569

© 2020 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)