

PHILIPS

Stropné svetidlo

CAVANAL 40K

biela

LED



32809/31/P3



Jedno príslušenstvo, váš vypínač, tri nastavenia svetla

Stropné svetidlo Philips Cavanal LED je klasické biele svetidlo, ktoré sa hodí do akéhokolvek interiéru na zaistenie energeticky účinného, vysoko kvalitného a dlhotrvajúceho svetla. Vďaka postupnému stmievaniu si vyberte požadovaný jas na vytvorenie rôznych nálad v domácnosti.

Jednoduché používanie

- Hladký povrch na jednoduché čistenie

Svetelný efekt

- Rovnomerné rozptýlenie svetla

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Dlhá prevádzková doba až 15 rokov

Špičkové svetlo LED

- Vysoký svetelný výkon

Úspora energie

- Vstavané svetidlo LED ako súčasť systému
- 80 %-ná úspora energie



Tri nastavenia osvetlenia

- Zmeňte atmosféru stlačením svojho existujúceho vypínača

Hlavné prvky

Jednoduchá údržba



Rovnomerné rozptýlenie svetla



Dlhá prevádzková doba



Svetelný zdroj, ktorému môžete dôverovať. Integrované diódy LED použité v tomto svietidle LED značky Philips vydržia svietiť až 15 000 hodín (čo je pri priemernom využití 3 hodiny/deň až 15 rokov pri min. 13 000 cykloch zapnutia/vypnutia). Je naozaj skvelé vedieť, že sa o údržbu a výmenu žiarovky nemusíte starať a môžete si vychutnávať dokonalú atmosféru domova.

Vysoký svetelný výkon

Vysoko kvalitné svetlo so silným svetelným výkonom. Svetlo svieti pod uhlom vyžarovania 40 ° – ideálnym uhlom pre bodové osvetlenie.

Integrovaný svetelný zdroj LED



Svetelný zdroj, ktorému môžete dôverovať. V prípade integrovaného svetelného zdroja LED sa nemusíte obávať údržby či výmeny svietidla a môžete sa doma tešiť z dokonalého osvetlenia.

80 %-ná úspora energie



Až 80 % úspora energie v porovnaní s bežnými žiarovkovými svetelnými zdrojmi.

SceneSwitch, 3 nastavenia osvetlenia

Stlňte vaše svetlá bez nutnosti použitia stmievača so SceneSwitch zmenou jasů. Jednoducho prepínajte medzi tromi úrovňami jasů pomocou vášho pôvodného vypínača.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: biela
- Materiál: plast

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahnuté diaľkové ovládanie: Nie
- Ústredný prvok: Nie

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Obývačka a spálňa, Funkčné osvetlenie
- Štýl: Funkčné osvetlenie
- Typ: Stropné svietidlo
- EyeComfort: Nie

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Výška: 6,7 cm
- Dĺžka: 35 cm
- Netto hmotnosť: 0,655 kg
- Šírka: 35 cm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Životnosť až: 15 000 h
- Priemer: 350 mm
- Celkový výstup svietidla v lúmenoch: 1600-800-160
- Farba svetla: 4000
- Napájanie zo siete: 220-240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- LED: áno
- Zabudované LED: áno
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 18
- Kód IP: IP20, ochrana proti predmetom väčším než 12 mm, žiadna ochrana proti vode
- Trieda ochrany: I – s uzemnením

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718696169278
- Netto hmotnosť: 0,627 kg
- Brutto hmotnosť: 0,954 kg
- Výška: 391,000 mm
- Dĺžka: 73,000 mm
- Šírka: 386,000 mm
- Materiál krytu (12NC): 915005676501



Dátum vydania: 2021-01-12
Verzia: 0.590

© 2021 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com