

# PHILIPS

## Kattovalaisin

CAVANAL 2 700 K SQ

valkoinen

LED



32810/31/PO



## Yksi valaisin, yksi kytkin, kolme valaistusasetusta

Philips Cavanal -LED-kattovalaisin on perinteinen, kaikenlaisiin sisustuksiin sopiva valkoinen valaisin. Tämä laadukas valaisin on kestävä ja energiatehokas. Voit valita kotisi tunnelmaan sopivan kirkkauden vaiheittaisella himmennyksellä.

### Helppokäyttöinen

- Sileä pinta takaa helpon puhdistuksen

### Valotehoste

- Valo jakaantuu tasaisesti

### Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Käyttöikä jopa 15 vuotta

### Edistyksellinen LED-valo

- Suuri valovirta

### Energiaa säästävä

- Kiinteä LED osana järjestelmää

# Kohokohdat

## Helppohoitoinen



## Valo jakaantuu tasaisesti



## Pitkä käyttöikä



Todella luotettava valonlähde. Tähän Philipsin LED-valaisimeen integroidut LED-valonlähteet kestävät jopa 15 000 tuntia (vastaa 15 vuotta, jos valaisinta käytetään kolme tuntia päivässä ja se sytytetään sekä sammutetaan noin 13 000 kertaa). Voit keskittyä nauttimaan kotisi tunnelmallisesta valaistuksesta ilman lampunvaihtoja.

## Suuri valovirta

Laadukas valo ja suuri valoteho. Neljäkymmenen asteen kulma on täydellinen kohdevalaistukseen.

## Integroitu LED-valonlähde



Todella luotettava valonlähde. Integroidun LED-valonlähteen ansiosta voit keskittyä nauttimaan kotisi tunnelmallisesta valaistuksesta ilman lampunvaihtoja.

# Tekniset tiedot

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: valkoinen
- Materiaali: muovi

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Keskipiste: ei

## Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Olo- ja makuuhuone, Toiminnallinen
- Tyyli: Toiminnallinen
- Tyyppi: Kattovalaisin
- EyeComfort: ei

## Tuotteen mitat ja paino

- Korkeus: 7 cm
- Pituus: 29,8 cm
- Nettopaino: 0,64 kg
- Leveys: 29,8 cm

## Huolto

- Takuu: 5 vuotta

## Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1500-750-150
- Valon väri: 2700
- Verkkovirta: 220-240
- Valaisin himmennettävissä: ei
- LED: Kyllä
- Kiinteä LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 18
- IP-koodi: IP20, suojaus hiukkasilta, joiden koko on yli 12 mm, ei suojausta vedeltä
- Turvallisuusluokka: I - maadoitettu

**Muotoilu ja pinnoitus**

- Väri: valkoinen
- Suunniteltu erityisesti: Olo- ja makuuhuone, Toiminnallinen
- EAN/UPC – tuote: 8718696169308
- Takuu: 5 vuotta
- Nettopaino: 0,640 kg
- Materiaali: muovi
- Tyyli: Toiminnallinen
- Bruttopaino: 0,880 kg
- Säädettävä spotti: ei
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Tyyppi: Kattovalaisin
- Korkeus: 33,800 cm
- Korkeus: 7 cm
- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- EyeComfort: ei
- Pituus: 7,900 cm
- Leveys: 33,400 cm
- Pituus: 29,8 cm
- Nettopaino: 0,64 kg
- Leveys: 29,8 cm
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1500-750-150
- Valon väri: 2700
- Integroitu LED: Kyllä
- Verkkovirta: 220-240
- Valaisin himmennettävissä: ei
- LED: Kyllä
- Kiinteä LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 18
- IP-koodi: IP20, suojaus hiukkasilta, joiden koko on yli 12 mm, ei suojausta vedeltä
- Turvallisuusluokka: I – maadoitettu
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Keskipiste: ei



Julkaisupäivä: 2022-05-13  
Versio: 0.747

© 2022 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)