

PHILIPS

Осветление за таван

CAVANAL 40K SQ

бяло

LED лампи



32810/31/P3



Едно осветително тяло, ваш ключ, три настройки за осветление.

Осветителното светодиодно тяло за таван Philips Cavanal е класическо бяло и се вписва във всеки интериор, за енергийно ефективна, висококачествена и дълготрайна светлина. Изберете желаната от вас яркост за различни настроения у дома, като сте стъпили на стъпка с помощта на димера.

Лесна употреба

- Гладка повърхност за лесно почистване

Светлинен ефект

- Равномерно разпределение на светлината

Подходящите светлинни решения

- Дълъг експлоатационен срок до 15 години

Съвременно LED осветление

- Интензивна светлина

Пестене на енергия

- Вграден светодиод, като част от системата
- Пестене на енергия до 80%

Акценти

Лесни за поддръжка



Равномерно разпределение на светлината



Дълъг експлоатационен срок



Източник на светлина, на който можете да се доверите. Вградените LED, използвани в тази LED лампа Philips, ще издържат до 15 000 часа (което е равно на 15 години на база средно използване за 3 часа на ден с брой цикли на включване/изключване от най-малко 13 000). Толкова е приятно, като се замислите, че няма да се притеснявате за поддръжката или смяната на лампите, имайки идеалната среда в дома си.

Интензивна светлина

Висококачествено осветление с интензивно излъчване. Светлинният лъч пада под ъгъл 40° – идеалният ъгъл за насочено осветление.

Вграден LED източник на светлина



Източник на светлина, на който може да се доверите. С вградения светодиоден източник на светлина няма да се притеснявате за поддръжката или подмяната на лампата, в същото време ще имате идеалната осветеност във Вашия дом.

Пестене на енергия до 80%



До 80% икономия на енергия в сравнение със стандартните светлинни източници – лампи с нажежаема жичка.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: метал, пластмаса

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80

Разни

- Специално предназначено за: Всекидневна и спалня, Функционални
- Стил: Функционални
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Не

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,64 kg
- Височина: 7 cm
- Дължина: 29,8 cm
- Ширина: 29,8 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1600-800-160
- Цвят на светлината: 4000
- Мрежово захранване: 220-240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Постъпково димиране – не използвайте с димер
- LED лампи: Да
- Включена мощност на лампата: 18
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас I



Дата на издаване:
2023-12-07
Версия: 0.779

© 2023 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com