

PHILIPS

Stropní světlo

CAVANAL 40K SQ

bílá

LED



32810/31/P3



Jedno upevnění, spínač, tři nastavení světla

Stropní osvětlení Philips Cavanal LED je klasické bílé svítidlo, které se hodí do každého interiéru. Zajišťuje energeticky úsporné a kvalitní osvětlení s dlouhou životností. Krokové stmívání umožňuje nastavit vhodnou jasnost pro jakoukoli atmosféru.

Snadné použití

- Hladký povrch pro snadné čištění

Světelný efekt

- Rovnoměrná distribuce světla

Udržitelné řešení osvětlení

- Dlouhá životnost až 15 let

Pokročilé osvětlení LED

- Vysoký světelný výkon

Šetřící energii

- Vestavěná LED jako součást systému
- 80% úspora energie

Přednosti

Snadná údržba



Rovnoměrná distribuce světla



Dlouhá životnost



Zdroj světla, na který se můžete spolehnout. Integrované diody LED použité v tomto svítidle Philips vydrží až 15 000 hodin (což se rovná 15 letům, vycházíme-li z průměrného používání 3 hodiny denně, při nejméně 13 000 spínacích cyklech). Je opravdu příjemné pomyslet na to, že se nebudete muset starat o údržbu ani o výměnu žárovky a zároveň se budete těšit z perfektního světelného prostředí ve vaší domácnosti.

Vysoký světelný výkon

Vysoce kvalitní světlo se silným světelným výkonem. Světlo svítí v 40° vyzařovacím úhlu, který je pro bodové světlo ideální.

Integrovaný LED světelný zdroj



Světelný zdroj, kterému můžete důvěřovat. S integrovaným světelným zdrojem LED se nebudete muset starat o údržbu nebo výměnu žárovky a doma budete mít dokonalé světelné prostředí.

80% úspora energie



Až 80% úspora energie ve srovnání se standardní žárovkou.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: bílá
- Materiál: plast

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Součástí je dálkové ovládání: Ne
- Střední díl: Ne

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80

Různé

- Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice, Funkční
- Styl: Funkční
- EyeComfort: Ne

Rozměry a hmotnost výrobku

- Výška: 7 cm
- Délka: 29,8 cm
- Čistá hmotnost: 0,64 kg
- Šířka: 29,8 cm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Životnost až: 15 000 h
- Celkový světelný výkon svítidla: 1600-800-160
- Barva světla: 4000
- Napájení ze sítě: 220-240
- Ztlumitelné svítidlo: Ne
- LED: Ano
- Zabudovaný LED zdroj: Ano
- Žárovka v balení: 18
- Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než 12 mm, není voděodolné
- Třída ochrany: I – uzemnění

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696169292
- Čistá hmotnost: 0,436 kg
- Hrubá hmotnost: 0,891 kg
- Výška: 341,000 mm
- Délka: 78,000 mm
- Šířka: 333,000 mm
- Číslo materiálu (12NC): 915005676701



Datum vydání: 2020-11-16
Verze: 0.570

© 2020 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com