

# PHILIPS

## Mennyezeti lámpa

CAVANAL 40K SQ

fehér

LED



32810/31/P3



## Egyetlen lámpatest. Az Ön villanykapcsolója. Három beállítás.

A Philips Cavanal LED-es mennyezeti lámpa klasszikus fehér lámpatest, amely bármilyen belső térbe jól illeszkedik, ahol energiahatékony, kiváló minőségű és tartós fényre van szükség. Válassza ki az átkapcsoló fényerőszabályozással a kívánt fényerőt a különböző hangulatokhoz otthonában.

### Egyszerű használat

- A sima felületnek köszönhetően egyszerű tisztítás

### Fényhatás

- Egyenletes fényeloszlás

### Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Hosszú, akár 15 évnyi élettartam

### Korszerű LED-jelzőfény

- Magas fényerő

### Energiatakarékos

- Integrált LED, a rendszer részeként
- 80%-os energiamegtakarítás

# Fénypontok

## Egyszerű karbantartás



## Egyenletes fényeloszlás



## Hosszú élettartam



Egy fényforrás, amelyben megbízhat. Az integrált LED-ek által a Philips LED-lámpák hosszú, akár 15 000 órás használatot is lehetővé tesznek (ami 3 órás napi átlagos használat esetében 15 évet és legalább 13 000 be- és kikapcsolást jelent). Hihetetlenül kellemes gondolat, ha tudja, hogy az otthonában tökéletes hangulatot biztosító fényforrás sem karbantartást, sem fényforráscserét nem igényel.

## Magas fényerő

Kiváló minőségű fény, nagy fényerővel. A fényforrás 40°-os szögben sugározza a fényt, ami tökéletes a spotlámpás megvilágításhoz.

## Integrált LED-es fényforrás



Egy fényforrás, amelyben megbízhat. Az integrált LED-es fényforrásnak köszönhetően biztos lehet abban, hogy az otthonában tökéletes hangulatot biztosító fényforrás sem karbantartást, sem cserét nem igényel.

## 80%-os energiamegtakarítás



Akár 80%-os energiamegtakarítás a hagyományos izzós világításhoz képest.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: fehér
- Anyag: műanyag

## További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejú spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem
- Központi elem: Nem

## A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::  
Nappali és hálószoba, Funkcionális
- Stílus: Funkcionális
- Típus: Mennyezeti lámpa
- EyeComfort: Nem

## A termék méretei és tömege

- Magasság: 7 cm
- Hosszúság: 29,8 cm
- Nettó tömeg: 0,64 kg
- Szélesség: 29,8 cm

## Szervíz

- Jótállás: 5 év

## Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- A lámpa teljes fényárama:  
1600-800-160
- Színhőmérséklet: 4000
- Hálózati tápellátás: 220-240
- Szabályozható fényerejű lámpatest:  
Nem
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás  
mellékelve: 18
- IP-kód: IP20, 12 mm-nél nagyobb  
tárgyak elleni védelem, víz ellen nem  
védett
- Védelmi osztály: I - földelt

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696169292
- Nettó tömeg: 0,436 kg
- Bruttó tömeg: 0,891 kg
- Magasság: 341,000 mm
- Hosszúság: 78,000 mm
- Szélesség: 333,000 mm
- Anyagszám (12NC): 915005676701



Kiadás dátuma: 2021-10-11  
Verzió: 0.662

© 2021 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)