

PHILIPS

Lubų šviestuvai

„CAVANAL“ 40 K SQ

balta

LED



32810/31/P3



Vienas šviestuvai, jūsų jungiklis, trys apšvietimo nustatymai

„Philips Cavanal“ – tai klasikinis baltas lubinis šviesos diodų šviestuvai, kuris tiks bet kokiame interjere ir užtikrins energiją taupantį, kokybišką bei ilgalaikį apšvietimą. Kelių pakopų pritemdymas padės pasirinkti jūsų nuotaikai tinkamą apšvietimo lygį.

Lengva naudoti

- Glotni paviršiaus apdaila lengvam valymui

Šviesos efektas

- Tolygus šviesos paskirstymas

Tvarūs šviesos sprendimai

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 metų

Pažangus LED apšvietimas

- Daugiau šviesos srauto

Energijos taupymas

- Kaip sistemos dalis, įmontuotas šviesos diodas
- 80 % energijos taupymas

Ypatybės

Paprasta prižiūrėti



Tolygus šviesos paskirstymas



Ilgas naudojimo laikas



Šviesos šaltinis, kuriuo galite pasitikėti. Šioje „Philips“ lemputėje panaudota LED technologija, dėl kurios lemputė tarnauja iki 15 000 val. (arba 15 metų, jei laikysite jas įjungtas vidutiniškai 3 val. per dieną, o jungsitės / išjungsitės ne mažiau kaip 13 000 kartų). Malonu žinoti, kad jums neteks nerimauti dėl taisymo ar lemputės keitimo, o namai bus puikiai ir jaukiai apšviesti.

Daugiau šviesos srauto

Aukštos kokybės šviesa ir didelis šviesos našumas. Šviesos pluošto kritimo kampas – 40°: puikiai tinka, kai reikia apšviesti konkretų daiktą ar vietą.

Integruotas LED šviesos šaltinis



Šviesos šaltinis, kuriuo galite pasitikėti. Su integruotuoju šviesos diodų šviesos šaltiniu jums nereikės rūpintis priežiūra ar lemputės keitimu, o patalpos jūsų namuose bus puikiai apšviestos.

80 % energijos taupymas



Sutaupysite iki 80 % elektros energijos, palyginti su standartiniais kaitinamųjų lempučių šviesos šaltiniais.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: balta
- Medžiaga: plastikas

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne
- Dekoratyvinis: Ne

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80

Kita

- Sukurta specialiai: svetainei ir miegamajam, Praktiškas
- Stilius: Praktiškas
- Tipas: Lubų šviestuvai
- EyeComfort: Ne

Gaminio matmenys ir svoris

- Aukštis: 7 cm
- Ilgis: 29,8 cm
- Grynas svoris: 0,64 kg
- Plotis: 29,8 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumėnų skaičius: 1600-800-160
- Šviesos spalva: 4000
- Elektros energija: 220-240
- Reguluojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Taip
- Integruotas LED: Taip
- Pridėtos lemputės galia vatais: 18
- IP kodas: IP20, apsauga nuo objektų, didesnių negu 12 mm, neapsaugota nuo vandens
- Apsaugos klasė: I - įžeminta

Dizainas ir apdaila

- Spalva: balta
- Sukurta specialiai: svetainei ir miegamajam, Praktiškas
- EAN/UPC – gaminys: 8718696169292
- Garantija: 5 metai
- Grynas svoris: 0,640 kg
- Medžiaga: plastikas
- Stilius: Praktiškas
- Grynasis svoris: 0,880 kg
- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Tipas: Lubų šviestuvai
- Aukštis: 33,800 cm
- Aukštis: 7 cm
- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- EyeComfort: Ne
- Ilgis: 7,900 cm
- Plotis: 33,400 cm
- Ilgis: 29,8 cm
- Grynas svoris: 0,64 kg
- Plotis: 29,8 cm
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumėnų skaičius: 1600-800-160
- Šviesos spalva: 4000
- Integruota LED: Taip
- Elektros energija: 220-240
- Reguluojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Taip
- Integruotas LED: Taip
- Pridėtos lemputės galia vatais: 18
- IP kodas: IP20, apsauga nuo objektų, didesnių negu 12 mm, neapsaugota nuo vandens
- Apsaugos klasė: I - įžeminta
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne
- Dekoratyvinis: Ne



Išleidimo data: 2022-05-14
Versija: 0.724

© 2022 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com