

PHILIPS

Griestu lampa

CAVANAL 40 K SQ

Balts

LED



32810/31/P3



Viens gaismeklis, viens slēdzis, trīs gaismas iestatījumi

Philips Cavanal LED griestu lampa ir klasisks, balts gaismeklis, kas iederas jebkurā interjerā un izstaro energotaupīgu, ilgstošu, augstas kvalitātes gaismu. Izvēlieties noskaņojumam atbilstošu spilgtumu, izmantojot pakāpenisko aptumšošanu.

Vienkārša izmantošana

- Gluda virsma un vienkāršākam tīrīšanai

Gaismas efekts

- Vienmērīga gaismas izkliedēšana

Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Ilgs kalpošanas laiks līdz 15 gadiem

Uzlabots LED apgaismojums

- Liela gaismas atdeve

Enerģijas taupīšana

- Iebūvēta gaismas diode, kas ietilpst sistēmā
- Elektroenerģijas ekonomija 80% apmērā

Izceltie produkti

Vienkārša apkope



Vienmērīga gaismas izkliedēšana



Ilgs kalpošanas laiks



Uzticams gaismas avots. Šajā Philips LED lampā iebūvētās LED spuldzes darbojas līdz 15 000 stundas (līdzvērtīgi 15 gadiem vidēji lietojot 3 stundas dienā ar vismaz 13 000 ieslēgšanas/izslēgšanas cikliem). Ir tik patīkami apzināties, ka nevajag uztraukties par apkopi vai spuldžu maiņu, izbaudot perfektu apkārtējo gaismu savās mājās.

Liela gaismas atdeve

Augstas kvalitātes gaisma ar spēcīgu gaismas atdevi. Gaismas kūlis krīt 40° leņķī — ideāls leņķis virziena gaismeklim.

Iebūvēts LED gaismas avots



Gaismas avots, kuram varat uzticēties. Izmantojot iebūvēto LED gaismas avotu, mājās visu laiku ir perfekta apkārtējā gaisma, bet jums nav jāraizējas par apkopi vai spuldžu maiņu.

Elektroenerģijas ekonomija 80% apmērā



Līdz pat 80% elektroenerģijas ekonomija, salīdzinot ar standarta kvēlspuldzes gaismas avotiem.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: metāls/plastmasa

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi

- Radīts tieši: Dzīvojamā istaba un guļamistaba, Funkcionāls
- Stils: Funkcionāls
- Tips: Griestu gaismeklis
- Acu komforts: Nē

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,64 kg
- Augstums: 7 cm
- Garums: 29,8 cm
- Platums: 29,8 cm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 1600-800-160
- Gaismas krāsa: 4000
- Elektrotīkla strāva: 220-240
- Aptumšojams gaismeklis: Pakāpeniska aptumšošana – neizmantojiet ar gaismmaini
- LED: Jā
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 18
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase



Izlaides datums:
2023-12-07
Versija: 0.779

© 2023 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, palaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com