

PHILIPS

Lampă de plafon

CAVANAL 40 K SQ

alb

LED



32810/31/P3



O instalație de iluminat, întrerupătorul dvs, trei setări de lumină

Lampa de plafon Cavanal cu LED de la Philips este un corp de iluminat alb clasic care se potrivește fiecărui interior și asigură o lumină economică, de înaltă calitate și de lungă durată. Alegeți luminozitatea dorită pentru atmosfere diferite în locuință, cu ajutorul reglării treptate.

Ușor de utilizat

- Finisaj neted al suprafeței pentru curățare ușoară

Efect de lumină

- Distribuție uniformă a luminii

Soluții de iluminat durabile

- Durată de viață îndelungată de până la 15 de ani

Lumină cu LED-uri avansate

- Lumină intensă

Economie de energie

- LED încorporat, ca parte a sistemului
- Reducere a consumului de energie cu 80%

Repere

Ușor de întreținut



Distribuție uniformă a luminii



Durată de viață îndelungată



O sursă de lumină în care poți avea încredere. LED-urile integrate, utilizate în acest corp de iluminat Philips vor dura până la 15,000 de ore (care echivalează cu 15 de ani în cazul unei utilizări medii de 3 ore/zi, cu un număr de cel puțin 13,000 de cicluri de pornire/oprire). Este atât de comod să te gândești că nu va trebui să te preocupe întreținerea sau de înlocuirea becului în timp ce te bucuri de ambianța perfectă în locuința ta.

Lumină intensă

Lumină de calitate înaltă cu putere mare de iluminare. Lumina strălucește într-un unghi al fasciculului de 40°, unghiul perfect pentru iluminat cu spoturi.

Sursă de lumină LED integrată



O sursă de lumină în care poți avea încredere. Datorită sursei de lumină cu LED integrat, nu va mai trebui să vă faceți griji în legătură cu întreținerea sau înlocuirea lămpii, în timp ce beneficiați de o ambianță luminoasă perfectă în locuința dvs.

Reducere a consumului de energie cu 80%



Reducere a consumului de energie cu până la 80% în comparație cu sursele de lumină standard cu incandescență.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: metal, plastic

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Diverse

- Concepută special pentru: Cameră de zi și dormitor, Funcțional
- Stil: Funcțional
- Tip: Lampă de plafon
- EyeComfort: Nu

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,64 kg
- Înălțime: 7 cm
- Lungime: 29,8 cm
- Lățime: 29,8 cm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 1600-800-160
- Culoare lumină: 4000
- Alimentare de la rețea: 220-240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Reglare în trepte a intensității luminoase – Nu utilizați cu reostat
- LED: Da
- Puterea becului inclus: 18
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I



Data apariției: 2023-12-08
Versiune: 0.779

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com