

PHILIPS

Stropna svetilka

CAVANAL 40 K SQ

bela

LED



32810/31/P3



En nosilec, vaše stikalo, tri nastavitve osvetlitve

Stropna LED-svetilka Philips Cavanal je klasična bela svetilka, ki se ujema z vsakim prostorom in zagotavlja energijsko učinkovito, visokokakovostno in dolgotrajno osvetlitev. S stopenjskim zatemnjevanjem izberite zeleno svetlost za različna razpoloženja v svojem domu.

Enostavna uporaba

- Gladka površina za preprosto čiščenje

Svetlobni učinek

- Enakomerna porazdelitev svetlobe

Varčne svetlobne rešitve

- Dolga življenjska doba do 15 let

Napredna LED-osvetlitev

- Visoka svetilnost

Varčevanje z energijo

- Vgrajena LED-sijalka (kot del sistema)
- 80 % manjša poraba energije

Značilnosti

Enostavno vzdrževanje



Enakomerna porazdelitev svetlobe



Dolga življenjska doba



Svetlobni vir, ki mu lahko zaupate. Vgrajene LED-sijalke LED-svetilke Philips delujejo do 15.000 ur (kar je enako 15 letom ob povprečni uporabi 3 ure dnevno z vsaj 13.000 vklopi/izklopi). Misel, da vam ne bo treba skrbeti za vzdrževanje ali zamenjavo sijalke in da lahko uživate v popolnem vzdušju vašega doma, je res prijetna.

Visoka svetilnost

Visokokakovostna svetilka z visoko svetilnostjo. Snop pada pod kotom 40° – popoln kot za reflektorsko svetlobo.

Vgrajen svetlobni vir LED



Vir svetlobe, ki mu lahko zaupate. Zaradi vgrajenega svetlobnega vira LED vam ni treba skrbeti glede vzdrževanja ali zamenjave sijalk, hkrati pa lahko uživate v popolnem svetlobnem vzdušju svojega doma.

80 % manjša poraba energije



Do 80 % manjša poraba energije v primerjavi s standardnimi svetlobnimi viri z žarilno nitko.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: bela
- Material: plastika

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne
- Osrednji predmet: Ne

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Razno

- Posebej zasnovano za: Dnevna soba in spalnica, Funkcionalno
- Slog: Funkcionalno
- Tip: Stropna svetilka
- Udobje oči: Ne

Dimenzije in teža izdelka

- Višina: 7 cm
- Dolžina: 29,8 cm
- Neto teža: 0,64 kg
- Širina: 29,8 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 1600-800-160
- Barva svetlobe: 4000
- Omrežno napajanje: 220-240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- LED: Da
- Vgrajen LED: Da
- Moč priložene sijalke: 18
- Koda IP: IP20, zaščita pred predmeti, večjimi od 12 mm, brez zaščite pred vodo
- Zaščitni razred: I – ozemljeno

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696169292
- Neto teža: 0,436 kg
- Bruto teža: 0,891 kg
- Višina: 341,000 mm
- Dolžina: 78,000 mm
- Širina: 333,000 mm
- Številka materiala (12NC): 915005676701



Datum izdaje: 2021-10-11
Različica: 0.662

© 2021 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com