

PHILIPS

吸頂燈燈

33370 Cinnabarin 65K LED 10W

白色

LED



33370/31/66



明亮住宅的必備照明

此款重點吸頂燈專為高演色性無閃爍 LED 燈所設計。可防止泛黃及碎裂，部分型號還隨附額外的燈框，與您的室內擺設相得益彰。

使用簡單

- 平滑的表面拋光，方便清理

光效

- 光線散佈均勻

節能

- 系統內建 LED
- 節能效率達 80%

產品特點

易於維護



光線散佈均勻



內建 LED 光源



值得您信賴的光源。產品內建 LED 光源，讓您享受居家完美照明氣氛時，無須煩惱維護或更換燈泡問題。

節能效率達 80%



與標準白熾燈泡相比，節能效率達 80%。

規格

設計與外型

- 顏色: 白色
- 材質: 合成纖維

其他功能/配件

- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 內附遙控器: 無

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80

其他

- 特殊設計: 功能性
- 風格: 功能性
- 類型: 吸頂燈燈
- EyeComfort: 無

產品尺寸與重量

- 高度: 7.0 cm
- 長度: 26.5 cm
- 淨重: 0.298 kg
- 寬度: 26.5 cm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 總流明輸出: 700
- 光色: 6500
- 主電源: 範圍 220 V - 240 V, 50-60 Hz
- 亮度調整: 是
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- IP 防護等級: IP20, 防止 12.5 公釐以上物體進入, 不防水
- 防護等級: I - 接地

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 6947830423637
- 淨重: 0.298 kg
- 淨重: 0.480 kg
- 高度: 288.000 mm
- 長度: 78.000 mm
- 寬度: 283.000 mm
- 材料編號 (12NC): 915004484701



出版日期: 2023-11-10
版本: 0.481

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com