

PHILIPS

Adore indbygningsspot
til badeværelset


Hue White Ambiance

Indbygget spot

GU10

Chrome

Intelligent styring med Hue
bridge*



34074/11/P7



Lys til dine øjeblikke

Udvid dit Philips Hue system med en White ambiance indbygningsspot til badeværelset og få glæde af varmt til køligt hvidt lys. Forbind spottet til din Hue Bridge eller Dimmer switch fra Adore startsættet og styr lyset på din egen måde.

Ubegrænsede muligheder

- Vandafvisende intelligent belysning til badeværelser
- Få den rigtige intelligente belysning til hverdagens opgaver

Fuld styring fra din smartenhed med Hue Bridge

- Fuld styring fra din smartenhed med Hue Bridge

Vigtigste nyheder

Vandafvisende lamper til badeværelser



Philips Hue Adore serien af intelligente badeværelseslamper er blevet grundigt testet for at sikre, at de er vandafvisende, hvilket gør dem ideelle til fugtige miljøer. Alle Adore badeværelseslamper opfylder kravene til kapslingsklasse IP44.

Få den rigtige intelligente belysning



Optimer effekten af dine daglige rutiner med justerbart hvidt lys. Indstil lyset, så det passer til de forskellige behov og stemninger i badeværelset, med et tryk på en knap. Få energi om morgenen med køligt dagslys, udfør præcisionsopgaver med stærkt lys, få det perfekte læselys i badet, eller nyd

din helt egen tid i badekarret med varmt lys.

Fuld styring med Hue Bridge



Slut Philips Hue lyskilderne til en Bridge for at åbne op for systemets uendelige muligheder.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: krom
- Materiale: syntetisk materiale

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
- Hue Switch: Ja
- Inklusiv LED lyskilde(r): Ja

Diverse

- Specielt designet til: Badeværelse
- Styling: Funktionel
- Type: Indbygget spot
- EyeComfort: Ja

Strømforbrug

- Energimærke (EEL): A

Produktmål og -vægt

- Udskæringslængde: 7,0 cm
- Udskæringsbredde: 7,0 cm
- Længde: 9,5 cm
- Nettovægt: 0,160 kg
- Indbygget afstand: 8,7 cm
- Bredde: 9,5 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Levetid: 15.000 t
- Samlet lysudbytte fra lampe (skjult): 350 lm
- Lyseffektpære medfølger: 350 lm
- Lyskilde svarende til traditionel pære på: 50 W
- Samlet lysudbytte fra lampe: 250 lm
- Lyskilde teknologi: LED, 230 V
- Lysfarve: 2.200–6.500 Hue White Ambiance
- Lysnet: 50–60 Hz
- Lampen er dæmpbar: Ja
- LED: Ja
- Indbygget LED: Nej
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: A
- Lamper er kompatible med pære(r) i klasse: A+ til E
- Antal pærer: 1
- Fatning/sokkel: GU10
- Pære med wattforbrug medfølger: 5 W
- Maks. watttal for udskiftningslyskilden: 5.5 W
- IP-kode: IP44
- Beskyttelsesklasse: II – dobbeltisoleret
- Udskiftelig lyskilde: Ja



Udgivelsesdato:
2023-11-07
Version: 0.162

© 2023 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com