

PHILIPS

Infälld downlight


Hue White ambiance

Infälld spot

GU10

Chrome

Smart styrning med Hue bridge*



34074/11/P7



Ljus för alla tillfällen

Utöka ditt Philips Hue-system med denna White Ambiance downlight för badrum, och njut av varmt till kallt vitt ljus. Anslut spotten till Hue Bridge eller dimmerströmbrytaren från Adore downlight-startpaketet, och styr den som du vill.

Oändliga möjligheter

- Vattentät smart belysning för badrum
- Njut av den rätta smarta belysningen för dagliga uppgifter

Komplett styrning från en smart enhet med Hue-bryggan

- Komplett styrning från en smart enhet med Hue-bryggan

Funktioner

Vattentät för badrum



Philips Hue Adore-serien med smarta badrumslampor har testats noggrant för att säkerställa att de är vattentäta, vilket gör dem perfekta för fuktiga miljöer. Alla Adore-badrumslampor uppfyller IP44-standarder.

Njut av den rätta smarta belysningen



Maximera effekten av dina dagliga rutiner med inställbart vitt ljus. Ställ in ljuset efter olika behov och stämningar i badrummet med en knapptryckning. Få energi på morgonen med kallt dagsljus, gör precisionsuppgifter med starkt ljus, få ett perfekt läsljus i badet

eller få lite egentid i badkaret med varmt ljus.

Komplett styrning med Hue-bryggan



Anslut dina Philips Hue-lampor till bryggan och upplev systemets oändliga möjligheter.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: krom
- Material: syntet

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Dimbar med fjärrkontroll: Ja
- Hue Switch: Ja
- LED-lampor medföljer: Ja

Övrigt

- Särskilt utformad för: Badrum
- Stil: Funktionell
- Typ: Infälld spot
- EyeComfort: Ja

Strömförbrukning

- Energieffektivitetsetikett (EEL): A

Produktens mått och vikt

- Hålllängd: 7,0 cm
- Hållbredd: 7,0 cm
- Längd: 9,5 cm
- Nettovikt: 0,160 kg
- Infällningsdjup: 8,7 cm
- Bredd: 9,5 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 15 000 h
- Totalt ljusflöde för armatur (dold): 350 lm
- Ljusflöde för medföljande ljuskälla: 350 lm
- Ljuskällan motsvarar en standardljuskällas: 50 W
- Totalt ljusflöde för armatur: 250 lm
- Lamptechnologi: LED, 230 V
- Ljuskälla: 2 200–6 500 Hue White Ambiance
- Nätström: 50–60 Hz
- Dimbar armatur: Ja
- LED: Ja
- Inbyggd LED: Nej
- Energiklass för medföljande ljuskälla: A
- Armaturen kan användas med ljuskällor i klass: A+ till E
- Antal lampor: 1
- Sockel: GU10
- Wattstyrka på medföljande lampa: 5 W
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 5.5 W
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: II – dubbelisolerad
- Utbytbar ljuskälla: Ja



Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.162

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com