

PHILIPS

Upotettu
alasvalaisin


Hue White -tunnelmavalo

Sisältää himmentimen

GU10

Kromi

Älykäs ohjaus Hue-sillan avulla*



34075/11/P7



Helppokäyttöinen älyvalaistus

Kun Philips Hue -järjestelmässäsi on kylpyhuoneen Philips Hue White Ambiance -alasvalaisimet, voit nauttia erilaisista valaistusvaihtoehdoista, jotka antavat energiaa ja auttavat keskittymään, lukemaan ja rentoutumaan. Himmentimellä voit valita oikean valon jokaiseen tilanteeseen.

Rajattomat mahdollisuudet

- Vesitiivis älyvalaisin kylpyhuoneeseen
- Säädä valaistusta langattomasti himmentimen avulla
- Nauti juuri oikeanlaisesta älyvalaistuksesta päivittäisissä tehtävissä

Lisätoimintojen täydellinen hallinta älylaitteella Hue-sillan avulla

- Lisätoimintojen täydellinen hallinta älylaitteella Hue-sillan avulla

Kohokohdat

Vesitiivis rakenne sopii kylpyhuoneeseen



Philips Hue Adore -sarjan kylpyhuoneeseen tarkoitettut älyvalaisimet on testattu huolellisesti vesitiiviyyden tarkistamiseksi. Kaikki Adore-kylpyhuoneevalaisimet täyttävät IP44-luokituksen vaatimukset ja sopivat kosteissa tiloissa käytettäviksi.

Langaton ohjaus




Paristokäyttöisen himmentimen avulla voit ohjata jopa kymmentä älyvaloa samanaikaisesti. Himmennin voidaan irrottaa seinäkiinnikkeestä, ja sitä voidaan käyttää kaukosäätimenä. Voit himmentää ja kirkastaa valaistusta tai vaihtaa neljän valmiin valaistusvaihtoehdon välillä.

Juuri oikeanlaista älyvaloa



Saat askareistasi enemmän irti säädettävän valkoisen valon avulla. Voit säätää kylpyhuoneen valaistusta tarpeiden ja tunnelman mukaan nappia painamalla. Virkistä aamuasi viileällä päivänvalolla, kirkasta valaistusta tarkkuutta vaativiin tehtäviin ja säädä lämpimämpi valaistus lukemista tai rentoutumista varten.

Hallitse Hue-sillan avulla



Liittämällä Philips Hue -valot siltaan saat loputtomasti erilaisia valaistusmahdollisuuksia.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: kromi
- Materiaali: Synteettinen

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävissä kaukosäätimellä: Kyllä
- Hue-kytkin: Kyllä
- Sisältää LED-lamput: Kyllä

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Kylpyhuone
- Tyyli: Toiminnollinen
- Tyyppi: Upotettava kohdevalaisin
- EyeComfort: Kyllä

Tehonkulutus

- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A

Tuotteen mitat ja paino

- Aukon pituus: 7,0 cm
- Aukon leveys: 7,0 cm
- Pituus: 9,5 cm
- Nettopaino: 0,480 kg
- Upotussyvyys: 8,7 cm
- Leveys: 9,5 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Valaisimen kokonaisvalovirta (piilotettu): 1 050 lm
- Mukana toimitettavan lampun teho luumeneina: 350 lm
- Valonlähdettä vastaava perinteinen hehkulamppu: 50 W
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 500 lm
- Hehkulampputekniikka: LED, 230 V
- Valon väri: 2 200–6 500 K, valkoinen Hue-tunnelmavallo
- Lamppujen lukumäärä 2: 1
- Kanta/kupu 2: GU10
- Mukana toimitettavan lampun teho 2: 5 W
- Vaihtolampun enimmäisteho 2: 5.5 W
- Lamppujen lukumäärä 3: 1
- Mukana toimitettavan lampun teho 3: 5 W
- Vaihtolampun enimmäisteho 3: 5.5 W
- Verkkovirta: 50–60 Hz
- Valaisin himmennettävissä: Kyllä
- LED: Kyllä
- Kiinteä LED: ei
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: A
- Yhteensopivat lamppuluokat: A+ – E
- Lamppujen lukumäärä: 3
- Kanta/kupu: GU10
- Mukana toimitettavan lampun teho: 5 W
- Vaihtolampun enimmäisteho: 5.5 W
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: II – kaksoiseristetty
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä



Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.579

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpittynus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com