

PHILIPS

Infälld downlight


Hue White ambiance

Dimmer switch medföljer

GU10

Chrome

Smart styrning med Hue bridge*



34075/11/P7



Enkel smart belysning

Med Philips Hue White Ambiance downlights för badrum i ditt Philips Hue-system kan du använda ljusinställningar som hjälper dig att få energi, koncentrera dig, läsa och slappna av. Använd dimmerströmbrytaren för att enkelt skapa rätt stämning för alla tillfällen.

Oändliga möjligheter

- Vattentät smart belysning för badrum
- Trådlös styrning med strömbrytaren med dimmer som ingår
- Njut av den rätta smarta belysningen för dagliga uppgifter

Komplett styrning från en smart enhet med Hue-bryggan

- Komplett styrning från en smart enhet med Hue-bryggan

Funktioner

Vattentät för badrum



Philips Hue Adore-serien med smarta badrumslampor har testats noggrant för att säkerställa att de är vattentäta, vilket gör dem perfekta för fuktiga miljöer. Alla Adore-badrumslampor uppfyller IP44-standarder.

Trådlös styrning



Med den batteridrivna strömbrytaren med dimmer kan du styra upp till 10 smarta lampor samtidigt. Med strömbrytaren, som kan tas ner från fästet på väggen och användas som fjärrkontroll, kan du justera belysningen eller växla mellan de fyra förinställda ljusinställningarna

Njut av den rätta smarta belysningen



Maximera effekten av dina dagliga rutiner med inställbart vitt ljus. Ställ in ljuset efter olika behov och stämningar i badrummet med en knapptryckning. Få energi på morgonen med kallt dagsljus, gör precisionsuppgifter med starkt ljus, få ett perfekt läsljus i badet eller få lite egentid i badkaret med varmt ljus.

Komplett styrning med Hue-bryggan



Anslut dina Philips Hue-lampor till bryggan och upplev systemets oändliga möjligheter.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: krom
- Material: syntet

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Dimbar med fjärrkontroll: Ja
- Hue Switch: Ja
- LED-lampor medföljer: Ja

Övrigt

- Särskilt utformad för: Badrum
- Stil: Funktionell
- Typ: Infälld spot
- EyeComfort: Ja

Strömförbrukning

- Energieffektivitetsetikett (EEL): A

Produktens mått och vikt

- Hålllängd: 7,0 cm
- Hållbredd: 7,0 cm
- Längd: 9,5 cm
- Nettovikt: 0,480 kg
- Infällningsdjup: 8,7 cm
- Bredd: 9,5 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 15 000 h
- Totalt ljusflöde för armatur (dold): 1 050 lm
- Ljusflöde för medföljande ljuskälla: 350 lm
- Ljuskällan motsvarar en standardljuskällas: 50 W
- Totalt ljusflöde för armatur: 500 lm
- Lamptechnologi: LED, 230 V
- Ljutfärg: 2 200–6 500 Hue White Ambiance
- Antal lampor, 2: 1
- Sockel, 2: GU10
- Wattstyrka på medföljande lampa, 2: 5 W
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa, 2: 5.5 W
- Antal lampor, 3: 1
- Wattstyrka på medföljande lampa, 3: 5 W
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa, 3: 5.5 W
- Nätström: 50–60 Hz
- Dimbar armatur: Ja
- LED: Ja
- Inbyggd LED: Nej
- Energiklass för medföljande ljuskälla: A
- Armaturen kan användas med ljuskällor i klass: A+ till E
- Antal lampor: 3
- Sockel: GU10
- Wattstyrka på medföljande lampa: 5 W
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 5.5 W
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: II – dubbelisolerad
- Utbytbar ljuskälla: Ja



Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.576

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com