

PHILIPS

Kúpeľňové zapustené
stropné svietidlo Adore


Hue White ambiance

Obsahuje LED žiarovku GU10

Ovládanie cez Bluetooth alebo
aplikáciu

Ovládanie aplikáciou alebo
hlasom*

Pridajte zariadenie Hue Bridge a
získajte ešte viac funkcií



34175/11/P9



Jednoduché inteligentné osvetlenie

Pridajte zapustené kúpeľňové bodové svietidlo Philips Hue White ambiance k dispozícii v striebornom prevedení a vychutnajte si vo svojej kúpeľni teplé až chladné biele svetlo so zabudovanými svetelnými receptami. Umožňuje priame ovládanie pomocou funkcie Bluetooth alebo sprístupnenie ďalších funkcií inteligentného osvetlenia zariadením Hue Bridge.

Pohodlné stmienie


- Spárovanie s bezdrôtovým stmievačom na zaistenie jednoduchého bezdrôtového ovládania

Jednoduché inteligentné osvetlenie

- Ovládanie až 10 svetiel súčasne pomocou aplikácie Bluetooth
- Ovládanie osvetlenia hlasom*
- Navodte si tú správnu atmosféru osvetlením s teplým až studeným bielym svetlom
- Získajte dokonalé svetelné recepty pre svoje denné aktivity
- Hue Bridge vám sprístupní kompletnú ponuku funkcií inteligentného osvetlenia


Hlavné prvky

Stmievanie bez potreby inštalácie




Ovládajte svoje svietidlá Philips Hue priamo pomocou bezdrôtového stmievača. Môžete zapínať a vypínať svietidlá, prepínať medzi štyrmi odlišnými svetelnými receptami a stlmiť svetlo na správnu úroveň jas. Inštalácia je rýchla, jednoduchá a bezproblémová. Stačí stmievač spárovať so svietidlom a umiestniť ho kdekoľvek v domácnosti. Skutočne je to také jednoduché.

Ovládanie až 10 svetiel súčasne pomocou aplikácie Bluetooth



Aplikácia Hue Bluetooth vám umožní hlasom ovládať inteligentné svietidlá Hue v jednej miestnosti v domácnosti. Môžete pridať až 10 inteligentných svietidiel a ovládať ich jedným ťuknutím na tlačidlo v mobilnom zariadení.

Ovládanie osvetlenia hlasom*



Systém Philips Hue spolupracuje so systémami Amazon Alexa a Google Assistant, keď je spárovaný s kompatibilnými zariadeniami Google Nest alebo Amazon Echo. Pomocou jednoduchých hlasových príkazov môžete ovládať niekoľko svetiel v miestnosti, ale napríklad aj jediné svietidlo.

Navodte si tú správnu atmosféru osvetlením s teplým až studeným bielym svetlom




Tieto žiarovky a svietidlá vám ponúkajú biele svetlo v širokom spektre odtieňov, od teplých po studené. Pretože sú úplne stmievateľné (od jasného svetla až po slabé nočné osvetlenie), môžete vyladiť odtieň a jas svetla tak, aby ideálne vyhovoval vašim každodenným požiadavkám.

Získajte dokonalé svetelné recepty pre svoje denné aktivity



Uľahčite a spríjemnite si deň predvolenými svetelnými receptmi špeciálne vytvorenými pre vaše každodenné činnosti – scény Zvýšenie energie, Sústredenie, Čítanie a Oddych. Dve scény v studených tónoch – Zvýšenie energie, Sústredenie – vám pomôžu začať deň a sústrediť sa. Scény s teplejším svetlom – Čítanie a Oddych – využijete, keď si budete chcieť pohodlne čítať alebo nechať svoju myseľ odpočinúť.

Hue Bridge vám sprístupní kompletnú ponuku funkcií inteligentného osvetlenia



Svoje inteligentné osvetlenia doplňte zariadením Hue Bridge (predáva sa samostatne) a vychutnajte si kompletnú ponuku funkcií radu Philips Hue. Zariadenie Hue Bridge vám umožní pridať až 50 inteligentných svietidiel, ktoré môžete ovládať v celej domácnosti. Ak chcete celú konfiguráciu inteligentného domáceho osvetlenia zautomatizovať, vytvorte si rutinné postupy. Svietidlá ovládajte, aj keď práve nie ste doma, a dokúpte si k nim aj ďalšie príslušenstvo, akým sú snímače pohybu alebo inteligentné spínače.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: chrómová
- Materiál: syntetický materiál

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kúpeľňa
- Štýl: Moderné
- Typ: Zapustené bodové svetidlo
- EyeComfort: áno

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka výrezu: 7,0 cm
- Šírka výrezu: 7,0 cm
- Dĺžka: 9,4 cm
- Netto hmotnosť: 0,198 kg
- Zapustená vzdialenosť: 10 cm
- Šírka: 9,3 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Životnosť až: 15 000 h
- Celkový výstup svetidla v lúmenoch (skryté): 350 lm
- Výstup pribalenej žiarovky v lúmenoch: 350 lm
- Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 50 W
- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 350 lm
- Technológia žiarovky: LED, 230 V
- Farba svetla: 2200 – 6500 Hue White Ambiance
- Napájanie zo siete: 50 – 60 Hz
- Svetidlo s možnosťou stmievania: áno
- LED: áno
- Zabudované LED: Nie
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: A
- Svetidlo je kompatibilné so žiarovkou (žiarovkami) triedy: A+ až E
- Počet žiaroviek: 1
- Objímka/pätica: GU10
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 5 W
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 5.5 W
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: II – s dvojitou izoláciou

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718696175644
- Netto hmotnosť: 0,198 kg
- Brutto hmotnosť: 0,260 kg
- Výška: 142,000 mm
- Dĺžka: 77,000 mm
- Šírka: 142,000 mm
- Materiál krytu (12NC): 915005918501



Dátum vydania: 2023-11-10
Verzia: 0.298

© 2023 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com