

# PHILIPS

Adore Bathroom  
szpotlámpa


Hue White ambiance

GU10 LED-fényforrást tartalmaz

Bluetooth-vezérlés  
alkalmazáson keresztül

Hue Dimmer switch mellékelve

További lehetőségekért Hue  
Bridge eszközzel bővíthető



34179/31/P6



## Intelligens világítás egyszerűen

A Philips Hue White ambiance Adore mennyezeti lámpa két fényponttal világítja meg a szobát. A beépített fényreceptek energizálnak, segítséget jelentenek a koncentrációban, olvasásnál és a pihenésben. A fények azonnal kapcsolhatók a tartozék Hue fényerő-szabályozó kapcsolóval vagy Bluetooth segítségével. A Hue Bridge használatával még több funkció válik elérhetővé.

### Kényelmes fényerő-szabályozás


- Párosítsa egy vezeték nélküli fényerő-szabályozós kapcsolóval az egyszerű vezeték nélküli vezérléshez

### Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Hangvezérlésű világítás\*
- Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fényel
- Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez
- Használja ki az összes intelligens világítási funkciót a Hue Bridge segítségével

# Fénypontok

## Telepítést nem igénylő fényerő-szabályozás



Vezérelje a Philips Hue lámpákat közvetlenül a fényerő-szabályozós kapcsolóról. Be- és kikapcsolhatja a lámpákat, válthat a négy különböző fényrecept között, valamint beállíthatja a megfelelő fényerőt. Az elhelyezése gyors, egyszerű és problémamentes. Csak rögzítse a kapcsolót tetszés szerint bárhova a hátlapon található csavarok vagy ragasztószalag segítségével. Csak párosítani kell a kapcsolót és a lámpát, valamint el kell helyezni a kapcsolót a lakás bármely pontján. Ennyi az egész!

## Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

## Hangvezérlésű világítás\*



A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva működik az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel. Az egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

## Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fényrel



Ezek a fényforrások és lámpatestek a melegtől a hidegig terjedő fehér fény különböző árnyalatait biztosítják. A teljes fényerő-szabályozással a ragyogótól az alacsony intenzitású éjszakai fényig napi igényeihez állíthatja be világítását tökéletes árnyalattal és fényerővel.

## Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez



Könnyebbé és kellemesebbé teheti a napot a négy gyári fénybeállítás, amelyeket különösen a mindennapi feladatokhoz terveztek: Feltöltődés, a Koncentrálás, az Olvasás és a Lazítás. A két hűvös tónusú beállítás, a Feltöltődés és a Koncentrálás segít reggelente elindulni és folyamatosan összpontosítani, míg az Olvasás és a Pihenés melegebb beállításai elősegítik a jó olvasást és a pörgő lélek megnyugvását.

## Használja ki az összes intelligens világítási funkciót a Hue Bridge segítségével



Csatlakoztassa okoslámpáit egy Hue Bridge központhoz (külön megvásárolható) az összes Philips Hue funkció kihasználásához. A Hue Bridge használatával akár 50 lámpát is vezérelhet teljes otthonában. Rutinok létrehozásával automatizálhatja világítási rendszerét. Okoslámpáit vezérelheti otthonától távol is vagy okostartozékok hozzáadásával, mint például mozgásérzékelők és intelligens kapcsolók.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: fehér
- Anyag: fém

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::  
Fürdőszoba
- Stílus: Modern
- Típus: Szpotlámpa
- EyeComfort: Igen

## A termék méretei és tömege

- Magasság: 9,0 cm
- Hosszúság: 36,6 cm
- Nettó tömeg: 0,820 kg
- Szélesség: 12 cm

## Szerviz

- Jótállás: 2 év

## Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- A lámpa teljes fényárama (rejtett):  
700 lm
- A mellékelt fényforrás fényárama:  
350 lm
- A fényforrás a következő  
teljesítményű hagyományos  
fényforrásnak felel meg:: 50 W
- A lámpa teljes fényárama: 700 lm
- Fényforrás típusa: LED, 230 V
- Színhőmérséklet: 2200–6500 Hue  
White ambiance
- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- Szabályozható fényerejű lámpatest:  
Igen
- LED: Igen
- Beépített LED: Nem
- Fényforrások száma: 2
- Foglalat/fejelés: GU10
- watt teljesítményű fényforrás  
mellékelve: 5 W
- Maximum teljesítményű  
cserefényforrás: 5.5 W
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: II – kettős  
szigetelésű

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: fehér
- Különösen a következőre tervezve::  
Fürdőszoba
- EAN/UPC - termék: 8718696175767
- Jótállás: 2 év
- Nettó tömeg: 0,820 kg
- Anyag: fém
- Stílus: Modern
- Bruttó tömeg: 1,260 kg
- Típus: Szpotlámpa
- Magasság: 182,000 mm
- Magasság: 9,0 cm
- Élettartama akár: 15 000 h
- EyeComfort: Igen
- Hosszúság: 111,000 mm
- Szélesség: 421,000 mm
- Anyagszám (12NC): 915005919701
- Hosszúság: 36,6 cm
- Nettó tömeg: 0,820 kg
- A lámpa teljes fényárama (rejtett):  
700 lm
- A mellékelt fényforrás fényárama:  
350 lm
- Szélesség: 12 cm
- A fényforrás a következő  
teljesítményű hagyományos  
fényforrásnak felel meg:: 50 W
- A lámpa teljes fényárama: 700 lm
- Fényforrás típusa: LED, 230 V
- Színhőmérséklet: 2200–6500 Hue  
White ambiance
- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- Szabályozható fényerejű lámpatest:  
Igen
- LED: Igen
- Beépített LED: Nem
- Fényforrások száma: 2
- Foglalat/fejelés: GU10
- watt teljesítményű fényforrás  
mellékelve: 5 W
- Maximum teljesítményű  
cserefényforrás: 5.5 W
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: II – kettős  
szigetelésű



Kiadás dátuma:  
2023-11-09  
Verzió: 0.403

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)