

PHILIPS

Adore Bathroom tükörlámpa

Hue White ambiance


Integrált LED

Bluetooth-vezérlés
alkalmazáson keresztül


Hue Dimmer switch mellékelve

További lehetőségekért Hue
Bridge eszközzel bővíthető

43 | 
116



34182/31/P6



Intelligens világítás egyszerűen

A modern funkcionalitás és a vékony, klasszikus kialakítás található a Philips Hue Adore falilámpában, amely a lehető legjobb fényt biztosítja az olvasáshoz, pihenéshez, feltöltődéshez és a koncentráláshoz. A tartozék Hue fényerő-szabályozó kapcsoló vagy a Bluetooth használatával azonnal kapcsolható és állítható a lámpa. A Philips Hue Bridge még több intelligens funkciót tartogat az Ön számára.

Kényelmes fényerő-szabályozás


- Párosítsa egy vezeték nélküli fényerő-szabályozós kapcsolóval az egyszerű vezeték nélküli vezérléshez

Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Hangvezérlésű világítás*
- Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fénnel
- Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez
- Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével

Fénypontok

Telepítést nem igénylő fényerő-szabályozás



Vezérelje a Philips Hue lámpákat közvetlenül a fényerő-szabályozós kapcsolóról. Be- és kikapcsolhatja a lámpákat, válthat a négy különböző fényrecept között, valamint beállíthatja a megfelelő fényerőt. Az elhelyezése gyors, egyszerű és problémamentes. Csak rögzítse a kapcsolót tetszés szerint bárhova a hátlapon található csavarok vagy ragasztószalag segítségével. Csak párosítani kell a kapcsolót és a lámpát, valamint el kell helyezni a kapcsolót a lakás bármely pontján. Ennyi az egész!

Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

Hangvezérlésű világítás*



A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva működik az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel. Az egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fénnel




Ezek a fényforrások és lámpatestek a melegtől a hidegig terjedő fehér fény különböző árnyalatait biztosítják. A teljes fényerő-szabályozással a ragyogótól az alacsony intenzitású éjszakai fényig napi igényeihez állíthatja be világítását tökéletes árnyalattal és fényerővel.

Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez



Könnyebbé és kellemesebbé teheti a napot a négy gyári fénybeállítás, amelyeket különösen a mindennapi feladatokhoz terveztek: Feltöltődés, a Koncentráció, az Olvasás és a Lazítás. A két hűvös tónusú beállítás, a Feltöltődés és a Koncentráció segít reggelente elindulni és folyamatosan összpontosítani, míg az Olvasás és a Pihenés melegebb beállításai elősegítik a jó olvasást és a pörgő lélek megnyugvását.

Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével



A Hue Bridge elérhetővé teszi mindazokat a funkciókat, amelyek az okosvilágítást valóban intelligenssé teszik – vezérlés távolról, hangvezérlés, automatizált világítás stb. Egészítse ki rendszerét a Hue Bridge eszközzel, hogy sok más mellett magával ragadó élményhez jusson és kihasználhassa a biztonságos és megbízható technológia előnyeit. A Hue Bridge az okosvilágítás kulcsa – amelyet eddig még nem látott.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: fehér
- Anyag: fém

További funkcióval/tartozékkal

- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Fürdőszoba
- Stílus: Modern
- Típus: Fali lámpa
- EyeComfort: Igen

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,780 kg
- Magasság: 4,3 cm
- Hosszúság: 67,5 cm
- Szélesség: 11,6 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 20 000 h
- A lámpa teljes fényárama: 1750 lm
- Fényforrás típusa: 24 V
- Színhőmérséklet: 2200–6500 Hue
White ambiance
- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Igen
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- Fényforrások száma: 1
- watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 20 W
- Maximum teljesítményű
cserefényforrás: 20 W
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: II – kettős
szigetelésű

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718696175798
- Nettó tömeg: 0,780 kg
- Bruttó tömeg: 1,250 kg
- Magasság: 93,000 mm
- Hosszúság: 163,000 mm
- Szélesség: 733,000 mm
- Termékkód (12NC): 915005920001



Kiadás dátuma:
2023-11-09
Verzió: 0.582

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com