

# PHILIPS

Lámpara de mesa

Sala de estar

Donne

blanco

36132/38/E7



## Decora tu hogar con luz

Añade un toque de estilo moderno a tu hogar con la lámpara de mesa Philips myLiving Donne. Cuenta con una doble articulación para dirigir la luz del modo que prefieras. La pantalla de tejido en color crema y el pie de metal encajan a la perfección en todo tipo de interiores.

### Características especiales

- Brazo móvil ajustable
- Interruptor de encendido/apagado

### Diseñado para el salón y el dormitorio

- Perfecta para relajarse y socializar
- Crea una atmósfera acogedora y elegante

# Destacados

## Brazo móvil ajustable

Brazo móvil ajustable para dirigir la luz donde sea necesario.

## Interruptor de encendido/apagado



Con el interruptor discretamente integrado en el cable, podrás encender y apagar la bombilla fácilmente.

## Perfecta para relajarse y socializar

La sala de estar es el corazón de cualquier hogar, un lugar en el que las familias se reúnen y se relajan, y los invitados socializan. La iluminación de la sala de estar y el dormitorio debe ser flexible y fácil de ajustar a sus diferentes usos a lo largo del día. La colocación cuidadosa de diferentes fuentes de luz y el juego con capas de luz ayudan a crear sensación de espacio y aportan a la habitación una sensación cálida y acogedora.

## Crea una atmósfera elegante

Esta luz ha sido diseñada pensando en las últimas tendencias y estilos de vida para poder integrarla sin esfuerzo en tu decoración interior y crear ambiente en cualquier zona de tu hogar como siempre has deseado.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: blanco
- Material: tela, metal

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Interruptor de encendido/apagado en el cable: Sí
- Brazo giratorio (izquierda-derecha): Sí

## Varios

- Diseñada especialmente para: Salón y dormitorio
- Estilo: Contemporánea
- Tipo: Lámpara de mesa
- Comodidad para la vista: No

## Consumo de energía

- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): no bulb included

## Dimensiones y peso del producto

- Longitud de cable: 1,5 m
- Altura: 51,7 cm
- Longitud: 48,5 cm
- Peso neto: 3,300 kg
- Anchura: 28 cm

## Servicio

- Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 0 hora(s)
- Flujo luminoso total de la lámpara: 0 lm
- Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V, 50 - 60 Hz
- Lámpara regulable: No
- LED: No
- LED integrado: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: bombilla no incluida
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A+ + a E
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E27
- Potencia de la bombilla incluida: -
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 40 W
- Código IP: IP20, protección frente a objetos de tamaño superior a 12,5 mm, no protegido frente al agua
- Clase de protección: II: doble aislamiento
- Fuente de luz sustituible: Sí



Fecha de emisión:  
2023-11-08  
Versión: 0.512

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)