

PHILIPS

吊灯

myLiving


Pods

白色

LED



36288/31/CO



利用灯具打造居家装饰

无论是打开还是关闭，吊灯都能为您的客厅带来令人惊艳的效果，增添一抹现代的俏皮感。

照明效果

- 暖白光可营造安逸氛围
- 采用优质的玻璃漫射器，散发出柔和的光线

耐用性

- LED 光源具备超长使用寿命

产品亮点

暖白光可营造安逸氛围

漫长的一天过后，尤其适合在看电影前或晚餐后放松身心。

采用优质的玻璃漫射器，散发出柔和的光线提供柔和的光线帮助您放松和集中精神，免受眩光烦扰。

LED 光源具备超长使用寿命

此项长期照明投资可在几年内为您带来恒久质量的照明效果。

规格

设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 金属

其他条款

- 设计用于: 客厅和卧室
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吊灯
- EyeComfort: 否

功耗

- 能效标识: Built in LED

产品尺寸和重量

- 最高高度: 150 cm
- 最低高度: 50 cm
- 长度: 40 cm
- 净重: 4.000 kg
- 宽度: 40 cm

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 800 lm
- 主电源: 范围 100 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- 亮度可调: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 保护级别: I - 接地

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830433148
- 净重: 4.000 kg
- 毛重: 7.400 kg
- 高度: 505.000 mm
- 长度: 143.000 mm
- 宽度: 483.000 mm
- 材料编号 (12NC): 915005395201



发行日期: 2020-09-22
版本: 0.153

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com