

# PHILIPS

吸顶灯

myLiving

银莲花

白色

LED



36923/14/C5



## 营造适宜的照明氛围

无论是打开还是关闭，本吸顶灯都能为您的客厅带来令人惊艳的效果，增添一抹现代的俏皮感。

### 照明效果

- 温馨舒适的照明效果

### 调控

- 高效贴心 借助调光功能可轻松实现调光（不附带遥控器）

### 耐用性

- LED 光源具备超长使用寿命

# 产品亮点

## 温馨舒适的照明效果

营造温暖舒适的氛围，帮助您休闲放松。

## 高效贴心 借助调光功能可轻松实现调光(不附带遥控器)

简便易用的调光功能方便您随心选择合适的光照亮度。

## LED 光源具备超长使用寿命

此项长期照明投资可在几年内为您带来恒久质量的照明效果。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 人工合成 (绝缘材料)

## 其他条款

- 设计用于: 客厅和卧室
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 小吸顶灯
- EyeComfort: 否

## 功耗

- 能效标识: Built in LED

## 产品尺寸和重量

- 高度: 163.2 cm
- 长度: 52.5 cm
- 净重: 3.100 kg
- 宽度: 52.5 cm

## 技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 1600 lm
- 主电源: 范围 100 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- 亮度可调: 是
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 1
- 附赠光源瓦数: 0.01 W
- 替换灯泡的最大瓦数: 30 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 保护级别: II - 双重绝缘

## 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830439133
- 净重: 3.100 kg
- 毛重: 5.360 kg
- 长度: 0.000 mm
- 宽度: 0.000 mm
- 材料编号 (12NC): 915005722301



发行日期: 2020-09-22  
版本: 0.142

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)