

PHILIPS

吊灯

myLiving

Mohair

黑色

40887/30/CN



惊鸿一瞥

无论是打开还是关闭，吊灯都能为您的客厅带来令人惊艳的效果，增添一抹现代的俏皮感。

专为客厅和卧室照明设计

- 休闲与社交的理想之选
- 营造时尚热情的氛围
- 打造赏心悦目的灯光效果
- 安装简单
- 高品质材料

产品亮点

休闲与社交的理想之选

对任何家庭而言，客厅都是家的中心，是全家人的休闲和社交场所。因此，客厅和卧室的照明应该能够灵活轻松地适应全天的不同应用场景。巧妙利用不同光源位置和光线层次，有助于营造出空间感和温馨感。

营造时尚氛围

这款灯具按照现代人的品位、潮流和生活方式而设计，能够完美融入您的家居装饰，营造出您梦寐以求的局部氛围。

赏心悦目的灯光效果

灯具的设计能够充分烘托出赏心悦目的灯光效果，让夜晚的客厅笼罩在迷人的氛围中。打开开关，相互交织的光影效果打造出不凡的格调。

安装简单

小巧的模块化部件在几分钟之内便可插合在一起，运输、搬运和安装简单。

高品质材料

这款灯具采用高品质材料和精致外饰，确保产品经久耐用，即使使用多年仍可改善您的家居环境。

规格

设计和外观

- 颜色: 黑色
- 材料: 人工合成（绝缘材料）

其他

- 设计用于: 客厅和卧室, 客厅和卧室
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吊灯
- 舒适光: 否

功耗

- 能效标识 (EEL): no bulb included

产品尺寸和重量

- 最高高度: 205 cm
- 最低高度: 55 cm
- 长度: 52 cm
- 净重: 1.300 kg
- 宽度: 49.5 cm

服务

- 保修: 2 年

技术规格

- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- 亮度可调: 否
- LED: 否
- 内置 LED: 否
- 内含光源的节能级别: 未随附灯泡
- 灯具兼容灯泡类别: A++ 至 E
- 灯泡数量: 1
- 底座/灯座: E27
- 附赠光源瓦数: -
- 替换灯泡的最大瓦数: 40 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 保护级别: II - 双重绝缘
- 光源可更换: 是



发行日期: 2023-11-10
版本: 0.212

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com