

PHILIPS

Flourish 吊燈


Hue White 及 Color
Ambiance

整合式 LED


透過應用程式的藍牙控制

使用應用程式或語音控制*

新增 Hue 橋接器以釋放更多功能



40906/31/P9



輕鬆實現智慧照明

功能強大的 Flourish 吊燈適合各種場合，讓您能隨心情設定暖光到冷光和彩色燈光。可當成獨立燈具使用，或使用 Hue Bridge 加入您的智慧照明設備。

輕鬆實現智慧照明

- 透過 Bluetooth 應用程式，最多可控制 10 盞燈具
- 可語音控制燈光*
- 透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗
- 從暖黃光到冷白光，打造屬於您的氛圍
- 搭配日常生活所需的完美照明調配
- 使用 Hue Bridge 充分發揮智慧型燈具功能

產品特點

透過 Bluetooth 應用程式，最多可控制 10 盞燈具



透過 Hue Bluetooth 應用程式，您可控制家中任一房間的 Hue 智慧型燈具。新增多達 10 盞智慧型照明燈具，只要輕觸一下行動裝置上的按鈕，即可控制所有燈具。

可語音控制燈光*



當與相容的 Google Nest 或 Amazon Echo 裝置配對時，Philips Hue 可搭配 Amazon Alexa 和 Google Assistant 使用。簡單的語音指令可讓您控制房間的多個照明或是單件式燈具。

透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗



利用超過 1600 萬種燈色改變住家樣貌，瞬間營造適合不同活動的氣氛。只需按一下按鈕，即可享受多種燈光效果，例如為派對營造歡慶氣氛、將客廳變成電影院、以彩色照明美化家裡的裝潢佈置等。

從暖黃光到冷白光，打造屬於您的氛圍



這些燈泡和燈具可提供不同暖黃光到冷白光顏色。亮度調節功能可從明亮光線變換到較柔和的夜光，按照日常需求調整至最完美的顏色和亮度。

搭配日常生活所需的完美照明調配



善用專為日常工作所設計的四組預設照明調配，讓您的一天過得更輕鬆自在：「活力充沛」、「專注精神」、「享受閱讀」、「放鬆休息」。「活力充沛」、「專注精神」這兩個冷色調場景，能在早晨幫助您集中精神，快速進入工作狀態，而「享受閱讀」與「放鬆休息」這兩個暖色調場景，能幫助您放鬆心情，享受閱讀時光。

使用 Hue Bridge 充分發揮智慧型燈具功能



為您的智慧型燈具添加 Hue Bridge (另售)，享受完整的 Philips Hue 功能。使用 Hue Bridge 後，您可以新增多達 50 盞智慧型燈具，控制整間住宅的燈光。建立日常作息，自動化整個智慧家庭照明設定。使用移動感應器和智慧開關等附加配件，讓您出門在外也能控制燈光。

規格

設計與外型

- 顏色: 白色
- 材質: 玻璃

其他

- 特殊設計: 家庭、辦公室與書房
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 吊燈
- EyeComfort: 無

產品尺寸與重量

- 最高高度: 180 cm
- 最低高度: 30 cm
- 長度: 40.1 cm
- 淨重: 3.366 kg
- 寬度: 40.1 cm

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 使用壽命達: 25,000 h
- 燈具總流明輸出: 3000 lm
- 燈泡技術: 24 V
- 光色: 2000-6500 Hue White Color Ambiance
- 燈泡數量 2: 1
- 隨附燈泡瓦數 2: 9 W
- 主電源: 50-60 Hz
- 可調式燈具: 是
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附光源能源等級: 內建 LED
- 燈泡數量: 1
- 隨附燈泡瓦數: 31W
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: I - 接地

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718696174609
- 淨重: 3.366 kg
- 淨重: 5.113 kg
- 長度: 0.000 mm
- 寬度: 0.000 mm
- 材料編號 (12NC): 915005872401



出版日期: 2021-09-23
版本: 0.313

© 2021 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com