

PHILIPS

壁灯

myLiving

40947 DEW

铬

LED



40947/11/CO



利用灯具打造居家装饰

无论是打开还是关闭，壁灯都能为您的客厅带来令人惊艳的效果，增添一抹现代的俏皮感。

超高品质

- 采用优质玻璃水晶，光效更为辉灿闪耀
- 优质、美观、高雅的镀铬饰面

耐用性

- LED 光源具备超长使用寿命

产品亮点

采用优质玻璃水晶，光效更为辉灿闪耀

玻璃水晶雅致恒久，打造迷人的辉灿闪耀光效。

优质、美观、高雅的镀铬饰面

该款产品的高雅镀铬饰面可为任何空间增添恒久精致感。

LED 光源具备超长使用寿命

此项长期照明投资可在几年内为您带来恒久质量的照明效果。

规格

设计和外观

- 颜色: 铬
- 材料: 玻璃

其他

- 设计用于: 客厅和卧室
- 风格: 经典新生
- 类型: 壁灯
- 舒视光: 否

功耗

- 能效标识 (EEL): Built in LED

产品尺寸和重量

- 高度: 23.5 cm
- 长度: 16 cm
- 净重: 0.800 kg
- 宽度: 23.5 cm

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 保护级别: II - 双重绝缘

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830432325
- 净重: 0.800 kg
- 毛重: 1.300 kg
- 高度: 228.000 mm
- 长度: 227.000 mm
- 宽度: 292.000 mm
- 材料编号 (12NC): 915005317401



发行日期: 2021-06-16
版本: 0.175

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com