

PHILIPS

โคมไฟแขวน

myLiving

Roseval

ใส

40966/60/CN



สร้างความสว่างไสวที่ตรา ตรึง

นำเอฟเฟกต์ที่ตื่นตาตื่นใจมาสู่ห้องรับแขกของคุณด้วยหลอดไฟแบบแขวนที่เติม
แต่งความร่าเริงสดใสแบบโมเดิร์น ไม่ว่าจะเปิดหรือปิดไฟก็ตาม

ออกแบบมาเพื่อห้องนั่งเล่นและห้องนอนของคุณ

- สมบูรณ์แบบสำหรับการผ่อนคลายและสังสรรค์
- สร้างบรรยากาศที่ดูทันสมัยและเป็นมิตร
- สร้างเอฟเฟกต์แสงที่สวยงาม
- ประกอบง่ายตาย
- วัสดุคุณภาพสูง

ไฮไลท์

สมบูรณ์แบบสำหรับการผ่อนคลายและสร้างสรรค์
ห้องนั่งเล่นคือหัวใจของบ้านเพราะบ้านคือสถานที่ที่ครอบครัวมารวมตัวกันเพื่อผ่อนคลายและสร้างสรรค์กับผู้มาเยือน แสงสว่างสำหรับห้องนั่งเล่นและห้องนอนของคุณจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและปรับได้ง่ายดาย เพื่อให้ตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายตลอดทั้งวัน การจัดตำแหน่งของแหล่งแสงสว่างต่างๆ และการเล่นกับชั้นแสงช่วยให้ห้องดูกว้างขวางและแต่งเติมบรรยากาศของความอบอุ่นและน่าอยู่ได้

สร้างบรรยากาศที่มีสไตล์

โคมไฟนี้ออกแบบตามรสนิยม เทรนด์ และไลฟ์สไตล์ล่าสุด เพื่อให้ผสมกลมกลืนกับการตกแต่งของคุณและสร้างบรรยากาศในแบบฉบับเฉพาะตั้งใจคุณปรารถนา

เอฟเฟกต์แสงที่สวยงาม

ดีไซน์ของโคมไฟนี้รังสรรค์มาเพื่อมอบเอฟเฟกต์แสงสวย ช่วยแต่งเติมบรรยากาศพื้นที่อยู่อาศัยของคุณในยามเย็นให้น่าประทับใจ การสลับกันของแสงและเงาอันน่าทึ่งจะเปล่งโฉมห้องของคุณในพริบตาที่เปิดไฟ

ประกอบง่ายดาย

ส่วนประกอบแยกชิ้นที่กะทัดรัดสามารถต่อเข้าด้วยกันภายในไม่กี่นาที จึงง่ายต่อการขนส่ง พกพา และติดตั้ง

วัสดุคุณภาพสูง

โคมไฟนี้รังสรรค์ขึ้นจากวัสดุคุณภาพสูง พร้อมกับการตกแต่งผิวอย่างยอดเยี่ยม ให้คุณได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งและใช้งานได้นาน เพื่อช่วยตกแต่งให้บ้านของคุณดูสวยงามไปอีกแสนนาน

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: ใส
- วัสดุ: ผ้าใยสังเคราะห์

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนั่งเล่นและห้องนอน, ห้องนั่งเล่นและห้องนอน
- สไตล์: ร่วมสมัย
- ประเภท: โคมไฟแขวน
- สบายตา: ไม่มี

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 2.780 kg
- ค่าสูงสุดของความสูง: 201.7 cm
- ค่าต่ำสุดของความสูง: 51.7 cm
- ความยาว: 63 cm
- ความกว้าง: 63 cm

บริการ

- รับประกัน: 1 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: ช่วง 220 V - 240 V, 50-60 Hz
- LED: ไม่มี
- LED ติดตั้งในตัว: ไม่มี
- แหล่งกำเนิดแสงที่มีหลอดไฟคลาส Energy: ไม่มีหลอดไฟมาให้
- ที่ยึดหลอดไฟสามารถใช้งานได้กับหลอดไฟคลาส: A++ ถึง E
- จำนวนหลอดไฟ: 1
- อุปกรณ์เชื่อมต่อ/ฝาครอบ: E27
- มีหลอดไฟวัด: -
- หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนที่มีวัตต์สูงสุด: 40 W
- รหัส IP: IP20, การป้องกันวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 12.5 มม., ไม่มีการป้องกันน้ำเข้า
- ระดับการป้องกัน: I - ต่อสายดิน
- แหล่งกำเนิดแสงชนิดเปลี่ยนได้: ได้



วันที่ออก: 2023-11-10
เวอร์ชัน: 0.127

© 2023 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com