

PHILIPS


吊灯

myLiving

40994 八头

棕色

40994/01/C5



营造适宜的照明氛围

无论是打开还是关闭，本吊灯都能为您的客厅带来令人惊艳的效果，增添一抹现代的俏皮感。

与您的室内装修风格完美融合

- 与各种装修风格完美匹配

特色


- 高度可调

易于使用

- 轻松安装

产品亮点

与各种装修风格完美匹配



有各种尺寸可选，与各种装修风格完美匹配。

高度可调



这款飞利浦灯具随附的长缆线可为您在安装过程中提供最大的灵活性。选择满足您需求的完美高度。

轻松安装

安装轻松便捷。只需将灯具牢固地固定在墙壁或天花板上并接通电源，便可随时点亮使用。

规格

设计和外观

- 颜色: 棕色
- 材料: 金属

其他

- 设计用于: 客厅和卧室
- 风格: 华贵典雅
- 类型: 吊灯
- EyeComfort: 否

功耗

- 能效标识: Built in LED

产品尺寸和重量

- 最高高度: 124.4 cm
- 最低高度: 52.3 cm
- 长度: 68.9 cm
- 净重: 2.300 kg
- 宽度: 68.9 cm

技术规格

- 使用寿命长达: 10,000 小时
- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- 亮度可调: 否
- LED: 否
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 8
- 底座/灯座: E27
- 附赠光源瓦数: -
- 替换灯泡的最大瓦数: 10.5 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 保护级别: I - 接地
- 光源可更换: 是

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830440962
- 净重: 2.300 kg
- 毛重: 5.630 kg
- 长度: 0.000 mm
- 宽度: 0.000 mm
- 材料编号 (12NC): 915005804801



发行日期: 2020-11-27
版本: 0.144

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com