

PHILIPS

吸頂燈燈

myLiving

41122

白色

LED

41122/31/C5



一盞燈具。切換開關即可 營造三種照明設定。

依照您的需求改變房間的氛圍。有飛利浦 SceneSwitch LED 吸頂燈，您可輕鬆改變光線的設定，從自然光變為舒適的暖色光。無需調光器或額外的安裝。只需使用您現有的開關即可。

搭配您的室內擺設風格

- 搭配範圍

光效

- 光線散佈均勻

先進的 LED 照明


- LED 技術

色彩設定

- 色彩設定

產品特點

搭配範圍



搭配設計一應俱全，任您挑選。

光線散佈均勻



LED 技術

LED 產品能確保將散發的熱度降至最低，因此觸摸不燙手，操作更安全。

色彩設定

使用您現有的開關，即可從白色柔光調整為晝光，再調整為舒適的暖色光。

規格

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 合成纖維

其他

- 特殊設計: 客廳與臥室
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 吸頂燈
- EyeComfort: 是

產品尺寸與重量

- 淨重: 3.640 kg
- 高度: 8.5 cm
- 長度: 51 cm
- 寬度: 51 cm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 燈具總流明輸出: 4200 lm
- 主電源: 範圍 220 V - 240 V, 50 Hz
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附光源能源等級: 內建 LED
- 燈泡數量: 1
- 隨附燈泡瓦數: 65W
- 替換燈泡最高瓦數: 65W
- IP 防護等級: IP20, 防止 12.5 公釐以上物體進入, 不防水
- 防護等級: I - 接地
- 光源可替換: 無

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 6947830441891
- 淨重: 3.64 kg
- 淨重: 5.89 kg
- 高度: 0 mm
- 長度: 0 mm
- 寬度: 0 mm
- 材質編號 (12NC): 915005835101



出版日期: 2024-02-04
版本: 0.168

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com