

PHILIPS

吸顶灯

myLiving


41128 Varzea

白色

LED



41128/31/C5



轻叩指尖，场景氛围随心变幻

Philips LED 多功能吸顶灯时刻为您营造适宜氛围。只需轻点几个遥控器按键，即可灵活便捷地切换不同光照设置，尽享每一刻美好时光。

调控

- 高效贴心。可通过调光功能进行调节（附赠遥控器）
- 附赠遥控器，方便您使用

材料和外饰

- 采用木质元素，洋溢着复古气息。

耐用性

- LED 光源具备超长使用寿命

产品亮点

高效贴心。可通过调光功能进行调节（附赠遥控器）

易于操作的遥控器方便您根据心情自由调节光线亮度，轻松找到最舒心的那一缕光线。

附赠遥控器，方便您使用

可选择不同的灯光颜色和调光级别，并在不同的预设光照设置中进行选择。

LED 光源具备超长使用寿命

此项长期照明投资可在几年内为您带来恒久质量的照明效果。

采用木质元素，洋溢着复古气息。

这些木质元素可为您的家居增添复古气息。

规格

设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 木材

其他

- 设计用于: 客厅和卧室
- 风格: 华贵典雅
- 类型: 吸顶灯
- 舒视光: 是

功耗

- 能效标识 (EEL): Built in LED

产品尺寸和重量

- 高度: 13.2 cm
- 长度: 50 cm
- 净重: 6.654 kg
- 宽度: 50 cm

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 1700 lm
- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏
- 亮度可调: 是
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 1
- 附赠光源瓦数: 28 W
- 替换灯泡的最大瓦数: 28 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 保护级别: II - 双重绝缘
- 光源可更换: 否



发行日期: 2023-11-10
版本: 0.142

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com