

PHILIPS

吸顶灯

myLiving

41147

银色

LED

41147/14/C5



明亮舒适的高品质照明

在室内为您的各种活动营造适宜的氛围。使用 Philips SceneSwitch LED 灯，无需安装调光器或其他设备，只需借助现有开关，即可在明亮光线、自然光线和舒适暖光之间轻松切换。

高品质的 LED 芯片

- LED 技术

颜色设置

- 颜色设置

超高品质

- 易于清洗

产品亮点

LED 技术

LED 产品散热量低，使其低温可触，可安全持握。

颜色设置

只需使用现有开关，即可在柔和白光、日光和温馨暖光间随心调换。

易于清洗

材质光滑、易于清洁，全方位为您营造别具吸引力的家居环境。

规格

设计和外观

- 颜色: 银色
- 材料: 人工合成 (绝缘材料)

其他

- 设计用于: 客厅和卧室
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- 舒适光: 是

功耗

- 能效标识 (EEL): Built in LED

产品尺寸和重量

- 高度: 10.6 cm
- 长度: 60 cm
- 净重: 3.100 kg
- 宽度: 60 cm

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 4000 lm
- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 1
- 随附灯泡瓦数: 60 W
- 更换灯泡的最大瓦数: 60 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 保护级别: II - 双重绝缘
- 光源可更换: 否

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830441099
- 净重: 3.100 kg
- 毛重: 5.360 kg
- 长度: 0.000 mm
- 宽度: 0.000 mm
- 材料编号 (12NC): 915005808201



发行日期: 2023-11-10
版本: 0.202

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com