

PHILIPS

吊灯

myLiving

41148

棕色

LED

41148/43/C5



通过灯光激活想象力: 爱情 与浪漫的邂逅

全新推出的 Philips 12 头 LED 装饰吊灯优雅时尚，以木碗形状为设计灵感，采用青铜与合成纤维材料制成，发射出的暖白光线可营造舒适氛围，充分凸显您的家装。

与您的室内装修风格完美融合

- 优雅和现代的设计
- 与各种装修风格完美匹配

照明效果

- 光照分布均匀

高品质的 LED 芯片

- LED 技术

经典装饰设计

- 真正白炽灯般的暖白光 (2700K)

产品亮点

现代简约
与各种装修风格完美匹配



有各种尺寸可选，与各种装修风格完美匹配。

光照分布均匀



LED 技术

LED 产品散热量低，使其低温可触，可安全持握。

2700K



打造具有经典设计的卓越装饰性灯泡，完美匹配水晶灯或其他经典灯具。

规格

设计和外观

- 颜色: 棕色
- 材料: 合成材料

其他

- 设计用于: 客厅和卧室
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吊灯
- EyeComfort: 否

产品尺寸和重量

- 净重: 3.100 kg
- 最高高度: 138 cm
- 最低高度: 10 cm
- 长度: 90 cm
- 宽度: 90 cm

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 6000 lm
- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏, 50 赫兹
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 1
- 随附灯泡瓦数: 90 W
- 更换灯泡的最大瓦数: 90 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 防护等级: I - 接地
- 光源可更换: 否

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830441815
- 净重: 3.1 kg
- 毛重: 5.36 kg
- 高度: 0 mm
- 长度: 0 mm
- 宽度: 0 mm
- 材料编号 (12NC): 915005831801



发行日期: 2024-02-04
版本: 0.108

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com