

PHILIPS

吊灯

myLiving

45053 三头灯具

白色

45053/31/66



营造适宜的照明氛围

无论是打开还是关闭，本吊灯都能为您的客厅带来令人惊艳的效果，增添一抹现代的俏皮感。

特色

- 高度可调

易于使用

- 可改造设计，方便更换灯泡。
- 轻松安装

产品亮点

高度可调



这款飞利浦灯具随附的长缆线可为您在安装过程中提供最大的灵活性。选择满足您需求的完美高度。

方便更换灯泡 轻松安装

安装轻松便捷。只需将灯具牢固地固定在墙壁或天花板上并接通电源，便可随时点亮使用。

规格

设计和外观

- 颜色: 白色

其他

- 设计用于: 客厅和卧室, 客厅和卧室
- 类型: 吊灯
- 舒视光: 否

产品尺寸和重量

- 最高高度: 130 cm
- 最低高度: 50 cm
- 长度: 57.5 cm
- 净重: 1.400 kg
- 宽度: 11.5 cm

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏
- 灯具可调光: 否
- LED: 否
- 内置 LED: 否
- 内含光源的节能级别: 未随附灯泡
- 灯具兼容灯泡类别: A++ 至 E
- 灯泡数量: 3
- 底座/灯头: E27
- 随附灯泡瓦数: -
- 更换灯泡的最大瓦数: 9 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 光源可更换: 是

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830439881
- 净重: 1.400 kg
- 毛重: 1.950 kg
- 长度: 0.000 mm
- 宽度: 0.000 mm
- 材料编号 (12NC): 915005767001



发行日期: 2022-06-30
版本: 0.154

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com