

PHILIPS

Luminaria de mesa

myLiving

49023 Embrace

blanco

LED



49023/31/LO



Ligero y relajado

El diseño original superpuesto de la lámpara de mesa LED Philips myLiving Embrace está elaborado con madera de fresno ecológica con su exterior pintado en blanco. Puedes disfrutar su resplandor cómodo con su función de regulación táctil.

Seguridad de uso

- Madera ecológica sustentable y pintura no tóxica

Efecto de luz

- Distribución lumínica uniforme

Fácil de manejar

- Libertad de colocación
- Ángulo de luz personalizable

Iluminación LED avanzada

- Ajusta el nivel de la luz con el interruptor de regulador de intensidad provisto

Ahorro de energía

- LED incorporado, como parte del sistema

Alta calidad

- Materiales de madera de alta calidad

Destacados

Ecológica



Distribución luminica uniforme



Libertad de colocación

Este producto es apropiado para cualquier lugar en el hogar

Ángulo de luz personalizable

Regulación integrada

Ajusta el intensidad de la luz con un interruptor de regulador de intensidad (incluido). Esto hace que esta luz sea ideal para crear un ambiente para cualquier ocasión, ya sea para una cena romántica o para pasar una rato agradable con la familia y amigos en la sala.

Fuente de luz LED integrada



Una fuente de luz en la que puede confiar. Con la fuente de luz LED integrada, no tiene que preocuparse por darle mantenimiento o de tener que reemplazara para poder disfrutar de un perfecto ambiente de luz en su casa.

Materiales de madera de alta calidad

Hecho con madera ecológica de fuentes sustentables

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: blanco
- Material: madera

Varios

- Especialmente diseñado para: Sala y habitación
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Luminaria de mesa
- EyeComfort: No

Consumo de energía

- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): Built in LED

Dimensiones y peso del producto

- Longitud del cable: 1,5 m
- Alto: 38,5 cm
- Longitud: 28,3 cm
- Peso neto: 1,865 kg
- Ancho: 28,3 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 20.000 hora(s)
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 350 lm
- Alimentación: Rango 100 V – 240 V
- Luminaria regulable: Sí
- LED: Sí
- LED incorporado: Sí
- Clase de energía incluye fuente de iluminación: LED incorporado
- Código IP: IP20
- Clase de protección: III: voltaje extra bajo seguro

- Fuente de luz reemplazable: No

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC – Producto: 8718696131824
- Peso neto: 1,865 kg
- Peso bruto: 2,755 kg
- Alto: 388,000 mm
- Longitud: 213,000 mm
- Ancho: 293,000 mm
- Número de material (12NC): 915005199701



Fecha de publicación:
2023-11-08
Versión: 0.461

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com