

PHILIPS

Rozširujúce zapustené
bodové svetidlo Milliskin


Hue White ambiance

Obsahuje LED žiarovku GU10


Ovládanie cez Bluetooth alebo
aplikáciu

Ovládanie aplikáciou alebo
hlasom*

Pridajte zariadenie Hue Bridge a
získajte ešte viac funkcií



50421/48/P9



Jednoduché inteligentné osvetlenie

Zapustené hliníkové bodové svetidlo Philips Hue White ambiance Milliskin splynie so svojím okolím a ponúkne vám teplé až chladné tóny bieleho svetla a zabudované svetelné recepty. Ovládať ho môžete priamo pomocou funkcie Bluetooth, alebo si sprístupníte ďalšie funkcie pripojením k zariadeniu Hue Bridge.

Jednoduché inteligentné osvetlenie

- Ovládanie až 10 svetiel súčasne pomocou aplikácie Bluetooth
- Ovládanie osvetlenia hlasom*
- Navodte si tú správnu atmosféru osvetlením s teplým až studeným bielym svetlom
- Získajte dokonalé svetelné recepty pre svoje denné aktivity
- Hue Bridge vám sprístupní kompletnú ponuku funkcií inteligentného osvetlenia

Hlavné prvky

Ovládanie až 10 svetiel súčasne pomocou aplikácie Bluetooth



Aplikácia Hue Bluetooth vám umožní hlasom ovládať inteligentné svetidlá Hue v jednej miestnosti v domácnosti. Môžete pridať až 10 inteligentných svetidiel a ovládať ich jedným ťuknutím na tlačidlo v mobilnom zariadení.

Ovládanie osvetlenia hlasom*



Systém Philips Hue spolupracuje so systémami Amazon Alexa a Google Assistant, keď je spárovaný s kompatibilnými zariadeniami Google Nest alebo Amazon Echo. Pomocou jednoduchých hlasových príkazov môžete ovládať niekoľko svetiel v miestnosti, ale napríklad aj jediné svetidlo.

Navodte si tú správnu atmosféru osvetlením s teplým až studeným bielym svetlom



Tieto žiarovky a svetidlá vám ponúkajú biele svetlo v širokom spektre odtieňov, od teplých po studené. Pretože sú úplne stmievateľné (od jasného svetla až po slabé nočné osvetlenie), môžete vyladiť odtieň a jas svetla tak, aby ideálne vyhovoval vašim každodenným požiadavkám.

Získajte dokonalé svetelné recepty pre svoje denné aktivity



Uľahčite a spríjemnite si deň predvolenými svetelnými receptmi špeciálne vytvorenými pre vaše každodenné činnosti – scény Zvýšenie energie, Sústreďenie, Čítanie a Oddych. Dve scény v studených tónoch – Zvýšenie energie, Sústreďenie – vám pomôžu začať deň a sústrediť sa. Scény s teplejším svetlom – Čítanie a Oddych – využijete, keď si budete chcieť pohodlne čítať alebo nechať svoju myseľ odpočinúť.

Hue Bridge vám sprístupní kompletnú ponuku funkcií inteligentného osvetlenia



Svoje inteligentné osvetlenia doplníte zariadením Hue Bridge (predáva sa samostatne) a vychutnajte si kompletnú ponuku funkcií radu Philips Hue. Zariadenie Hue Bridge vám umožní pridať až 50 inteligentných svetidiel, ktoré môžete ovládať v celej domácnosti. Ak chcete celú konfiguráciu inteligentného domáceho osvetlenia zautomatizovať, vytvorte si rutinné postupy. Svetidlá ovládajte, aj keď práve nie ste doma, a dokúpte si k nim aj ďalšie príslušenstvo, akým sú snímače pohybu alebo inteligentné spínače.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: hliník
- Materiál: syntetický materiál

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: áno
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: áno
- Vráťane žiaroviek LED: áno

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Obývačka a spálňa
- Štýl: Funkčné osvetlenie
- Typ: Zapustené bodové svetidlo
- EyeComfort: Nie

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka výrezu: 7,0 cm
- Šírka výrezu: 7,0 cm
- Dĺžka: 9,0 cm
- Netto hmotnosť: 0,198 kg
- Zapustená vzdialenosť: 10 cm
- Šírka: 9,0 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Životnosť až: 15 000 h
- Celkový výstup svetidla v lúmenoch (skryté): 350 lm
- Výstup pribalenej žiarovky v lúmenoch: 350 lm
- Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 50 W
- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 350 lm
- Technológia žiarovky: LED, 230 V
- Farba svetla: 2200 – 6500 Hue White Ambiance
- Napájanie zo siete: 50 – 60 Hz
- Svetidlo s možnosťou stmievania: áno
- LED: áno
- Zabudované LED: Nie
- Počet žiaroviek: 1
- Objímka/päťica: GU10
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 5 W
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 5.5 W
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: II – s dvojitou izoláciou

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718696175460
- Netto hmotnosť: 0,198 kg
- Brutto hmotnosť: 0,260 kg
- Výška: 142,000 mm
- Dĺžka: 77,000 mm
- Šírka: 142,000 mm
- Materiál krytu (12NC): 915005916701



Dátum vydania: 2023-11-10
Verzia: 0.306

© 2023 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spolaľnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com