

PHILIPS

Buckram hármas
szpotlámpa


Hue White ambiance

GU10 LED-fényforrást tartalmaz

Bluetooth-vezérlés
alkalmazáson keresztül

Hue Dimmer switch mellékelve

További lehetőségekért Hue
Bridge eszközzel bővíthető



50473/30/P6



Intelligens világítás egyszerűen

A Philips Hue White ambiance fekete Buckram szpotlámpa két fénysugárral világítja be a helyiséget. A lámpák külön állíthatók, kiemelik a megvilágítani kívánt helyet. A tartozék Hue fényerő-szabályozó kapcsoló vagy Bluetooth azonnali kapcsolást és fénybeállítást tesz lehetővé. A Hue Bridge használatával még több intelligens világítási funkció válik elérhetővé.

Kényelmes fényerő-szabályozás


- Párosítsa egy vezeték nélküli fényerő-szabályozós kapcsolóval az egyszerű vezeték nélküli vezérléshez

Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Hangvezérlésű világítás*
- Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fényvel
- Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez
- Használja ki az összes intelligens világítási funkciót a Hue Bridge segítségével

Fénypontok

Telepítést nem igénylő fényerő-szabályozás



Vezérelje a Philips Hue lámpákat közvetlenül a fényerő-szabályozós kapcsolóról. Be- és kikapcsolhatja a lámpákat, válthat a négy különböző fényrecept között, valamint beállíthatja a megfelelő fényerőt. Az elhelyezése gyors, egyszerű és problémamentes. Csak rögzítse a kapcsolót tetszés szerint bárhova a hátlapon található csavarok vagy ragasztószalag segítségével. Csak párosítani kell a kapcsolót és a lámpát, valamint el kell helyezni a kapcsolót a lakás bármely pontján. Ennyi az egész!

Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

Hangvezérlésű világítás*



A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva működik az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel. Az egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fényrel



Ezek a fényforrások és lámpatestek a melegtől a hidegig terjedő fehér fény különböző árnyalatait biztosítják. A teljes fényerő-szabályozással a ragyogótól az alacsony intenzitású éjszakai fényig napi igényeihez állíthatja be világítását tökéletes árnyalattal és fényerővel.

Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez



Könnyebbé és kellemesebbé teheti a napot a négy gyári fénybeállítás, amelyeket különösen a mindennapi feladatokhoz terveztek: Feltöltődés, a Koncentrálás, az Olvasás és a Lazítás. A két hűvös tónusú beállítás, a Feltöltődés és a Koncentrálás segít reggelente elindulni és folyamatosan összpontosítani, míg az Olvasás és a Pihenés melegebb beállításai elősegítik a jó olvasást és a pörgő lélek megnyugvását.

Használja ki az összes intelligens világítási funkciót a Hue Bridge segítségével



Csatlakoztassa okoslámpáit egy Hue Bridge központhoz (külön megvásárolható) az összes Philips Hue funkció kihasználásához. A Hue Bridge használatával akár 50 lámpát is vezérelhet teljes otthonában. Rutinok létrehozásával automatizálhatja világítási rendszerét. Okoslámpáit vezérelheti otthonától távol is vagy okostartozékok hozzáadásával, mint például mozgásérzékelők és intelligens kapcsolók.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: fekete
- Anyag: fém

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejú spotlámpa: Igen
- click!FIX felszerelés: Igen
- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen
- Hue Switch: Igen
- LED lámpa/lámpák mellékelve: Igen

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Nappali és hálószoba
- Stílus: Modern
- Típus: Szpotlámpa
- EyeComfort: Nem

A termék méretei és tömege

- Magasság: 10,3 cm
- Hosszúság: 44,8 cm
- Nettó tömeg: 1,225 kg
- Szélesség: 8,2 cm

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- A lámpa teljes fényárama (rejtett):
1 050 lm
- A mellékelt fényforrás fényárama:
350 lm
- A fényforrás a következő teljesítményű hagyományos fényforrásnak felel meg:: 50 W
- A lámpa teljes fényárama: 1050 lm
- Fényforrás típusa: LED, 230 V
- Színhőmérséklet: 2200-6500 Hue White ambiance
- Hálózati tápellátás: 50-60 Hz
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Igen
- LED: Igen
- Beépített LED: Nem
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: A
- A lámpa a következő energiasztályú izzóval/izzókkal kompatibilis:: A+ - E
- Fényforrások száma: 3
- Foglalat/fejelés: GU10
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 5 W
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 5.5 W
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I - földelt

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696175668
- Nettó tömeg: 1,225 kg
- Bruttó tömeg: 1,616 kg
- Magasság: 131,000 mm
- Hosszúság: 134,000 mm
- Szélesség: 467,000 mm
- Anyagszám (12NC): 915005918701



Kiadás dátuma:
2023-11-09
Verzió: 0.315

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com