

PHILIPS

投射燈

myLiving

FCG308

霧面鍍鉻

52172/17/86



以照明展現自我風格

此款 360 度全角度照明天花板燈可讓室內大放光明。光線從曲線玻璃燈罩中透出，給您自然、柔和的白光，營造視覺舒適感。具備各式燈款組合變化，可輕鬆搭配各種房間擺設。

搭配您的室內擺設風格

- 高雅現代的設計
- 搭配範圍

節能


- 專為使用省電燈泡設計
- 與傳統光源相比，節能效率達 80%

優越品質

- 頂級材質

規格

當代時尚品味 搭配範圍



搭配設計一應俱全，任您挑選。

專為省電燈泡設計



飛利浦省電燈泡比傳統光源更省電，幫您節省電費，為環保盡一份心力。

節能效率達 80%



比標準燈泡節省高達 80% 的能源。物超所值，年年為您節省支出。降低電費帳單費用，現在馬上開始省電節能。

頂級材質



以頂級材質製成，品質值得信賴。

焦點

設計與外型

- 顏色: 霧面鍍鉻
- 材質: 玻璃

其他

- 特殊設計: 客廳與臥室
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 投射燈
- EyeComfort: 無

耗電量

- 節能標章 (EEL): no bulb included

產品尺寸與重量

- 高度: 12.5 cm
- 長度: 26 cm
- 淨重: 1.093 kg
- 寬度: 11 cm

服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 總流明輸出: no bulb included
- 主電源: 50 Hz
- LED: 無
- 內建 LED: 無
- 隨附光源能源等級: 無隨附燈泡
- 照明設備與下列等級燈泡相容: A++ 到 E
- 燈泡數量: 2
- 燈座: E14
- 內附燈泡瓦數: -
- 替換燈泡最高瓦數: 40 W
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: I - 接地



發行日期: 2023-11-10
版本: 0.451

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所含資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com