

PHILIPS

Runner egyes
szpotlámpa toldóelem


Hue White ambiance

GU10 LED-fényforrást tartalmaz


Bluetooth-vezérlés
alkalmazáson keresztül

Írányítsa alkalmazással vagy a
hangjával*

További lehetőségekért Hue
Bridge eszközzel bővíthető



53090/30/P9



Intelligens világítás egyszerűen


Az állítható fejjel ellátott Philips Hue White Ambiance Runner fekete szpotlámpa meleg és hideg árnyalatú fehér fénnel árasztja el a szoba bármely sarkát. Igazítsa a beépített fényrecepteket mindennapi tevékenységeihez, használjon Bluetooth-t az azonnali beavatkozásokhoz. A Hue Bridge használatával még több intelligens funkció válik elérhetővé.

Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Hangvezérlésű világítás*
- Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fénnel
- Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez
- Használja ki az összes intelligens világítási funkciót a Hue Bridge segítségével

Fénypontok

Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

Hangvezérlésű világítás*



A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva működik az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel. Az egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fényel



Ezek a fényforrások és lámpatestek a melegtől a hidegig terjedő fehér fény különböző árnyalatait biztosítják. A teljes fényerő-szabályozással a ragyogótól az alacsony intenzitású éjszakai fényig napi igényeihez állíthatja be világítását tökéletes árnyalattal és fényerővel.

Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez



Könnyebbé és kellemesebbé teheti a napot a négy gyári fénybeállítás, amelyeket különösen a mindennapi feladatokhoz terveztek: Feltöltődés, a Koncentráció, az Olvasás és a Lazítás. A két hűvös tónusú beállítás, a Feltöltődés és a Koncentráció segít reggelente elindulni és folyamatosan összpontosítani, míg az Olvasás és a Pihenés melegebb beállításai elősegítik a jó olvasást és a pörgő lélek megnyugvását.

Használja ki az összes intelligens világítási funkciót a Hue Bridge segítségével



Csatlakoztassa okoslámpáit egy Hue Bridge központhoz (külön megvásárolható) az összes Philips Hue funkció kihasználásához. A Hue Bridge használatával akár 50 lámpát is vezérelhet teljes otthonában. Rutinok létrehozásával automatizálhatja világítási rendszerét. Okoslámpáit vezérelheti otthonától távol is vagy okostartozékok hozzáadásával, mint például mozgásérzékelők és intelligens kapcsolók.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: fekete
- Anyag: fém

További funkcióval/tartozékkal

- 4 fényrecept: Igen
- Állítható fejú spotlámpa: Igen
- Távvezérlővel szabályozható: Igen
- LED lámpa/lámpák mellékelve: Igen
- Tökéletes a hangulatteremtéshez: Igen
- A Philips HUE Bridge segítségével bővíthető: Igen
- ZigBee Light Link: Igen

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Nappali és hálószoba
- Stílus: Modern
- Típus: Szpotlámpa
- EyeComfort: Nem

A termék méretei és tömege

- Magasság: 10,7 cm
- Hosszúság: 11 cm
- Nettó tömeg: 0,385 kg
- Szélesség: 9,0 cm

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- A lámpa teljes fényárama (rejtett): 350 lm
- A mellékelt fényforrás fényárama: 350 lm
- A fényforrás a következő teljesítményű hagyományos fényforrásnak felel meg:: 50 W
- A lámpa teljes fényárama: 350 lm
- Fényforrás típusa: LED, 230 V
- Színhőmérséklet: 2200-6500 Hue White ambiance
- Hálózati tápellátás: 50-60 Hz
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Igen
- LED: Igen
- Beépített LED: Nem
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: A
- A lámpa a következő energiasztályú izzóval/izzókkal kompatibilis:: A+ - E
- Fényforrások száma: 1
- Foglalat/fejelés: GU10
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 5 W
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 5.5 W
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I - földelt



Kiadás dátuma:
2023-11-09
Verzió: 0.290

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com