

PHILIPS

Luz dirigible

myLiving

Runner

aluminio



53092/48/12



Lámpara reflectora de alta calidad sin foco

Este foco doble de estilo industrial es pequeño, delgado y simple para adaptarse perfectamente con cualquier interior moderno. La carcasa de aluminio plateada complementa perfectamente la fuente de luz blanca. Un artículo decorativo sorprendente con una fuente de luz giratoria.

Diseño superior para un efecto de luz óptima

- Cabezal de mini reflector regulable para una máxima flexibilidad

Destacados

Cabezal de mini reflector fácil de ajustar

El cabezal de mini reflector personalizable está diseñado para

dirigir la luz hacia donde más la necesitas.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: aluminio
- Material: metal

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de reflector ajustable: Sí
- Rayos de luz definidos: Sí
- Instala el producto lejos del alcance de los brazos: Sí

Varios

- Especialmente diseñado para: Sala y habitación
- Estilo: Modern
- Tipo: Luz dirigible
- EyeComfort: No

Consumo de energía

- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): no bulb included

Dimensiones y peso del producto

- Alto: 10,9 cm
- Largo: 30,5 cm
- Peso neto: 0,795 kg
- Ancho: 9,0 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Emisión de lúmenes total de la luminaria: No bulb included
- Alimentación: 50-60 Hz
- Luminaria regulable: Sí
- LED: No
- LED incorporado: No
- Clase de energía incluye fuente de iluminación: luz no incluida
- La luminaria es compatible con luces de clase: A++ hasta E
- Cantidad de luces: 2
- Base/rosca: GU10
- Potencia en vatios de la luz incluida: -
- Potencia en vatios máxima de la luz de repuesto: 50 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección: I: con toma de tierra
- Fuente de luz reemplazable: Sí

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8718291487951
- Peso neto: 0,795 kg
- Peso bruto: 0,915 kg
- Alto: 316,000 mm
- Longitud: 102,000 mm
- Ancho: 109,000 mm
- Número de material (12NC): 915004329001



Fecha de publicación:
2021-03-03
Versión: 0.301

© 2021 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com