



PHILIPS  
myLiving  
Luz dirigida  
Runner  
aluminio



53093/48/12

## Lámpara reflectora de alta calidad sin foco

Este foco triple de estilo industrial es pequeño, delgado y simple para adaptarse perfectamente con cualquier interior moderno. La carcasa de aluminio plateada complementa perfectamente la fuente de luz blanca. Un artículo decorativo sorprendente con una fuente de luz giratoria.

### **Diseño superior para un efecto de luz óptima**

- Cabezal de mini reflector regulable para una máxima flexibilidad

**PHILIPS**

# Destacados

## Cabezal de mini reflector fácil de ajustar

El cabezal de mini reflector personalizable está diseñado para

dirigir la luz hacia donde más la necesitas.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: aluminio
- Material: metal

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de reflector ajustable: Sí
- Rayos de luz definidos: Sí
- Instale el producto lejos del alcance de los brazos: Sí

## Varios

- Especialmente diseñado para: Salón y dormitorio
- Estilo: Modern
- Tipo: Luz dirigible
- EyeComfort: No

## Dimensiones y peso del producto

- Alto: 10,9 cm
- Longitud: 48 cm
- Peso neto: 1,175 kg
- Ancho: 9,0 cm

## Servicio

- Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Alimentación: Rango 220 V - 240 V, 50-60 Hz
- Luminario dimeable: Sí
- LED: No
- LED incorporado: No
- Clase de energía incluye fuente de iluminación: foco no incluido
- La lámpara es compatible con focos de clase: A++ hasta E
- Cantidad de focos: 3
- Casquillo/tapa: GU10
- Voltaje del foco incluido: -
- Voltaje máximo del foco de repuesto: 50 W
- Código IP: IP20, protección contra objetos de tamaño superior a 12.5 mm, no protegido contra el agua
- Clase de protección: I: con toma de tierra

## Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8718291487845
- Peso neto: 1,175 kg
- Peso bruto: 1,350 kg
- Alto: 491,000 mm
- Longitud: 102,000 mm
- Ancho: 109,000 mm
- SAP EAN/UPC - Pieza: 8718291487845
- Número de material (12NC): 915004327701
- EAN/UPC - Caja: 8718291523079
- Alto: 49,1 cm
- Peso bruto SAP EAN (unidad): 1,350 kg
- Peso: 1,350 kg
- Peso neto: 1,175 kg
- Peso SAP (unidad): 491,000 mm
- Longitud de SAP (pieza): 102,000 mm
- Ancho de SAP (pieza): 109,000 mm
- Ancho: 10,2 cm
- Longitud: 10,9 cm



Fecha de publicación:  
2020-05-25  
Versión: 0.233

© 2020 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)