

PHILIPS

Foco

Sala de estar

Runner

blanco



53094/31/12



Foco de alta calidad sin bombilla

Este foco cuádruple de estilo industrial es pequeño, compacto y sencillo y se adapta perfectamente a cualquier decorado de interior moderno. La carcasa de aluminio en blanco complementa la fuente de luz de manera impecable. Un elemento decorativo asombroso con fuente de luz giratoria.

Diseño superior para un efecto de luz óptimo

- Cabezal de foco ajustable para una máxima flexibilidad

Destacados

Cabezal de foco fácil de ajustar

El cabezal de foco ajustable se ha diseñado para orientar la luz hacia donde más la necesitas.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: metal
- Color de la carcasa: Blanco

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: Sí
- Haces de luz definidos: Sí
- Instala el producto fuera del alcance de los brazos: Sí

Varios

- Diseñada especialmente para: Cocina
- Estilo: Contemporánea
- EyeComfort: No

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 1,450 kg
- Altura: 10,9 cm
- Longitud: 24 cm
- Anchura: 24 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: No bulb included
- LED: No
- LED integrado: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: bombilla no incluida
- La luminaria es compatible con bombillas de las siguientes clases: A+ + a E
- Número de bombillas: 4
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 20W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 20 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: Sí
- Código de protección de entrada: IP20 | Protección de los dedos
- Clase de protección IEC: Seguridad clase I
- Número de fuentes de luz: 4

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718291487852
- Peso neto: 1,45 kg
- Peso bruto: 1,63 kg
- Altura: 25,1 cm
- Longitud: 11,3 cm
- Anchura: 25,3 cm
- Código 12NC: 915004327801



Fecha de emisión:
2024-02-02
Versión: 0.756

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com