


CityCurve gen2




Fixing screw 34 pdg
Vis de fixation 34pdg
Tornillo de fijación 34 pdg

Body
Corps
Cuerpo

Control gear
Appareillage
Equipo

Fixation device
Étrier de fixation
Estribo de fijación

Main connector
Connecteur secteur
Conector a la red



LED engine
Module LED
Módulo LED

Bowl fixing screw
Vis de fixation de la vasque
Tornilla de fijación del difusor

Bowl
Vasque
Difusor

Installation

Montage / Instalación

1

Pass the cable in the canopy
Passer le câble dans le dôme
Pasar el cable en la cúpula

2

Screw the luminaire on the bracket
Visser le luminaire sur le mât
Atornillar el alumbrado sobre el soporte

3

Tighten the pressure screw
Serrer la vis de pression
Apretar el tornillo de presión

4

Unlock the bowl
Déverrouiller la vasque
Quitar el cierre al difusor

5

Unlock the plate
Déverrouiller le plateau
Quitar el cierre la bandeja

6

Revolve (a) then remove the plate (b)
Pivoter (a) puis retirer le plateau (b)
Pivotar (a) y retirar la bandeja (b)

7 cl I

Strip and connect the cables to the connector
Dénuder et brancher les fils au connecteur
Pelar y conectar los hilos al conector

7 cl II

Strip and connect the cables to the connector
Dénuder et brancher les fils au connecteur
Pelar y conectar los hilos al conector

8

Replace the plate (a) then revolve (b)
Remettre en place le plateau (a) et pivoter (b)
Devolver la bandeja (a) en sitio y pivotar (b)

9

Lock the plate
Verrouiller le plateau
Encerrar la bandeja

10


Lock the bowl
Verrouiller la vasque
Encerrar al difusor

Access to control gear


Accès aux appareillages / Acceso al equipo




Unlock the bowl
Déverrouiller la vasque
Quitar el cierre al difusor




Unlock the plate
Déverrouiller le plateau
Quitar el cierre la bandeja



Revolve (a) then remove the plate (b)
Pivoter (a) puis retirer le plateau (b)
Pivotar (a) y retirar la bandeja (b)



Unplug the 2 connectors
Débrancher les 2 connecteurs
Desconectar los 2 conectadores



Unscrew the 4 screws & remove the control gear
Dévisser les 4 vis et retirer l'appareillage
Destornillar los 4 tornillos y retirar el equipo

CityCurve gen2



Attention : Read this guide carefully before installing, using or repairing the product. Failure to observe the instructions and recommendations may cause a risk of personal injury and/or material damage. Please keep this guide for future reference.

Tighten the screws which fix the luminaire and its bracket by 25 N.m.




Attention : Veuillez lire attentivement le présent manuel avant d'installer, d'utiliser ou de réparer le produit présenté ci-après. La non observation des instructions et recommandations peut entraîner un risque de blessure personnelle et/ou de dommage matériel. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

Exercer un couple de serrage de 25 N.m aux vis qui fixent le luminaire sur son support.



Atención : Lea atentamente el presente manual antes de instalar, usar o reparar el producto presentado a continuación. El incumplimiento de las instrucciones y recomendaciones puede causar un riesgo de daños personales y/o materiales. Por favor conserva este manual para referencia ulterior.

Aplicar un par de apriete de 25 N.m sobre los tornillos que fijan la luminaria a su soporte.



Intensity / Intensité / Intensidad :
Max. wattage / Puissance maxi / Potencia máxima :
Distribution / Distribution / Distribución :
IP optical unit / Étanchéité du bloc optique / IP unidad óptica :
Impact resistance(bowl) / Choc (vasque) / Resistencia al impacto (difusor)
Class / Classe / Clase :
SCx / SCx / SCx :
Max. weight / Poids max / Peso máximo :
LED / Nombre de LED / LED :
Standards / Norme / Norma :
Mounting height / Hauteur d'installation / Altura de instalación :

530mA
41W
Road
IP 65
IK 10
I - II
0.10m²
12.5 kg
16-24
EN 60598-1 et / and / y EN 60598-2-3
5 - 9 m

