

PHILIPS

Dvigubas taškinis šviestuvas „Pillar“


Baltos šviesos lemputės

Pridedama GU10 šviesos diodo lemputė

Valdymas „Bluetooth“ ryšiu per programėlę

Pridedamas apšvietimo reguliatoriaus jungiklis

Prijunkite „Hue Bridge“, kad galėtumėte naudotis daugiau funkcijų



56332/30/P6



Paprastas išmanusis apšvietimas

Bet kuriame namų kambaryje naudokite „Philips Hue White ambient Pillar“ juodą dvigubą taškinį šviestuvą, skleidžiantį nuo šiltos iki šaltai baltos šviesos. Apšvietimą patogiai kontroliuokite naudodami „Bluetooth“ arba pridėtu „Hue dimmer switch“ pulteliu, o „Philips Hue Bridge“ leis naudotis visomis išmaniojo apšvietimo funkcijomis.

Ramybės suteikiantis pritemdymas


- Susiekite su belaidžiu apšvietimo reguliatoriaus jungikliu, kad būtų paprasta valdyti nenaudojant laidų

Paprastas sumanus apšvietimas

- „Bluetooth“ programėle valdykite iki 10 lempų
- Valdykite apšvietimą balsu*
- Susikurkite tinkamą nuotaiką – nuo šiltai iki šaltai baltos šviesos
- Tobulos apšvietimo konfigūracijos jūsų kasdienei veiklai
- Su „Hue Bridge“ galėsite naudotis visomis sumanaus apšvietimo funkcijomis

Ypatybės

Pritemdykite nieko nediegdami




„Philips Hue“ lempas tiesiogiai valdykite belaidžiu apšvietimo regulatoriaus jungikliu. Galite įjungti ir išjungti apšvietimą, perjungti keturias skirtingas apšvietimo konfigūracijas ir pritemdyti ar paryškinti šviesą. Įrengiama greitai, lengvai ir be jokio vargo. Tiesiog susiekite jungiklį su lempa ir padėkite bet kurioje kambario vietoje. Štai ir viskas!

„Bluetooth“ programėle valdykite iki 10 lempų



Naudodami „Hue Bluetooth“ programėlę galite valdyti „Hue“ išmaniąsias lemputes viename namų kambaryje. Pridėkite iki 10 išmaniųjų lempučių ir valdykite jas mygtuko palietimu mobiliajame įrenginyje.

Valdykite apšvietimą balsu*



„Philips Hue“ veikia su „Amazon Alexa“ ir „Google Assistant“ sujungus ją su suderinamu „Google Nest“ ar „Amazon Echo“ įrenginiu. Paprastomis balso komandomis galite valdyti kelias lemputes kambaryje arba tik vieną lemputę.

Susikurkite tinkamą nuotaiką – nuo šiltai iki šaltai baltos šviesos



Šios lemputės ir šviestuvai šviečia skirtingais šiltai ir šaltai baltos spalvos atspalviais. Naudodami įvairius pritemdymo lygius – nuo ryškios iki mažo ryškumo šviesos, sureguliuokite apšvietimą iki tobulo atspalvio ir ryškumo savo kasdieniams poreikiams.

Tobulos apšvietimo konfigūracijos jūsų kasdienei veiklai



Palengvinkite savo dieną ir padarykite ją malonesnę, naudodami keturias iš anksto nustatytas apšvietimo konfigūracijas, kurios buvo sukurtos specialiai Jūsų dienos darbams: „Energize“ (energijos suteikimo), „Concentrate“ (dėmesio sutelkimo), „Read“ (skaitymo) ir „Relax“ (atsipalaidavimo). Dvi šaltų tonų konfigūracijos, „Energize“ (energijos suteikimo) ir „Concentrate“ (dėmesio sutelkimo), padės ryte arba prireikus sutelkti dėmesį, o šiltesnio apšvietimo konfigūracijos, „Read“ (skaitymo) ir „Relax“ (atsipalaidavimo), padės patogiai skaityti ar nuramins įsijaudinusias mintis.

Su „Hue Bridge“ galėsite naudotis visomis sumanaus apšvietimo funkcijomis



Naudokite „Hue Bridge“ (parduodama atskirai) su išmaniosiomis lemputėmis, kad atskleistumėte visas „Philips Hue“ funkcijas. Naudodami „Hue Bridge“ galite pridėti iki 50 išmaniųjų lempučių, kurias valdysite visuose namuose. Kurkite režimus, kad automatizuotumėte visą išmaniųjų namų apšvietimo sąranką. Valdykite lemputes, kai nesate namuose, arba

pridėkite priedų, pavyzdžiui, judesio jutiklių ir išmaniųjų jungiklių.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: juodas
- Medžiaga: Metalas

Papildoma funkcija / priedas

- 4 šviesos naudojimo būdai: Taip
- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Taip
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Taip
- „Hue“ jungiklis: Taip
- Pridėtas „Hue“ jungiklis: Taip
- Pridėta LED lempa (-os): Taip
- Puikiai tinka kurti aplinkai: Taip
- Atnaujinama per duomenų šakotuvą „Hue Bridge“: Taip
- „ZigBee Light Link“: Taip

Kita

- Sukurta specialiai: svetainei ir miegamajam
- Stilius: Modernus
- Tipas: Taškinis šviestuvus
- EyeComfort: Ne

Gaminio matmenys ir svoris

- Aukštis: 12 cm
- Ilgis: 19,3 cm
- Grynas svoris: 2,025 kg
- Plotis: 10,3 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Bendras įrengimo (paslėpto) skleidžiamų liumenų skaičius: 700 lm
- Pridedamos lemputės liumenų galia: 350 lm
- Šviesos šaltinis atitinka tradicinę lemputę, kurios galia: 50 W
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 700 lm
- Lemputės technologija: LED, 230 V
- Šviesos spalva: 2200–6500 baltos šviesos lemputės
- Elektros energija: 50–60 Hz
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Taip
- LED: Taip
- Integruotas LED: Ne
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: A
- Įrenginiui tinka lemputė (-ės), kurios (-ių) klasė: A+ – E
- Lempučių skaičius: 2
- Cokolis / dangtelis: GU10
- Pridėtos lemputės galia vatais: 5 W
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 5.5 W
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: II – dviguba izoliacija

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696175323
- Grynas svoris: 2,025 kg
- Grynasis svoris: 2,145 kg
- Aukštis: 141,000 mm
- Ilgis: 131,000 mm
- Plotis: 263,000 mm
- Medžiagos numeris (12NC): 915005915301



Išleidimo data: 2023-11-09
Versija: 0.294

© 2023 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com