


PHILIPS

Đèn chiếu sáng lắp
chìm

Đèn 59062 Smalu 125 RM 9W
TW WH

trắng

LED



59062/31/I5



chiếu sáng linh hoạt cho ngôi nhà thông minh

Tận hưởng sự tự do bất tận với đèn âm trần LED thông minh Philips Smalu LED này. Khung nhôm màu trắng với bộ khuếch tán bằng vật liệu tổng hợp được làm mờ cho ánh sáng đồng đều. Có thể điều khiển từ xa bằng nút bấm và điều chỉnh độ sáng với 3 tùy chọn nhiệt độ màu.

Tuổi thọ dài

- Thời gian sử dụng cực kỳ dài 20.000 giờ

Đèn LED tiên tiến

- Cường độ ánh sáng có thể điều chỉnh, với công tắc điều chỉnh độ sáng
- Có thể tùy chỉnh 2700-6500K

Tiết kiệm năng lượng

- LED lắp sẵn, là một phần của hệ thống
- Tiết kiệm 80% năng lượng

Chất lượng cao

- Nhôm đúc mang đến kiểu dáng và cảm nhận cao cấp

Những nét chính

Thời gian sử dụng cực kỳ dài




Nguồn sáng bạn có thể tin tưởng. Đèn LED của Philips có thời gian sử dụng cực kỳ dài, ít nhất 20.000 giờ (tương đương 20 năm dựa trên mức sử dụng trung bình 3 giờ / ngày với số lượt bật/tắt ít nhất 13.000 lần). Thật thoải mái khi nghĩ rằng bạn sẽ không phải lo lắng về việc bảo dưỡng hay thay thế đèn mà vẫn có môi trường ánh sáng hoàn hảo trong căn nhà bạn.

Có thể điều chỉnh độ sáng



Điều chỉnh cường độ ánh sáng của đèn LED của Philips với công tắc điều chỉnh độ sáng (không đi kèm). Công tắc này giúp mang đến ánh sáng lý tưởng, tạo không khí phù hợp cho mọi dịp họp mặt, một bữa ăn ấm cúng dành cho hai người hay tán gẫu cùng với gia đình và bạn bè trong phòng khách. Philips đã kiểm tra một số công tắc điều chỉnh độ sáng gần tường đã được chứng minh tương thích với đèn LED của chúng tôi. Danh sách các loại công tắc điều chỉnh độ sáng tương thích có trong dữ liệu tải xuống và mục hỗ trợ.

Có thể tùy chỉnh



Đèn này có thể tùy chỉnh. Bạn có thể điều chỉnh để thành màu ánh sáng ưa thích; từ ánh sáng trắng âm áp (2700K) sang ánh sáng ban ngày mát mẻ (6500K).

Nguồn sáng LED tích hợp



Nguồn sáng LED tích hợp mang tới ánh sáng hoàn hảo cho ngôi nhà bạn, xóa bỏ lo lắng về việc bảo dưỡng hay thay thế đèn.

Tiết kiệm 80% năng lượng



Tiết kiệm lên tới 80% năng lượng so với các bóng đèn sợi đốt.

Vật liệu cao cấp



Các thông số

Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: trắng
- Chất liệu: nhôm

Tính năng khác/phụ kiện đi kèm

- LED tích hợp: Có

Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 110 °
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80

Những thông tin khác

- Được thiết kế đặc biệt cho: Phòng khách và Phòng ngủ, Phòng khách và Phòng ngủ
- Phong cách: Chức năng
- Loại bóng: Đèn chiếu điểm
- EyeComfort: Không

Kích thước và trọng lượng sản phẩm

- Chiều dài lỗ cắt: 12,5 cm
- Chiều rộng lỗ cắt: 10,6 cm
- Chiều cao: 9,7 cm
- Chiều dài: 13,9 cm
- Trọng lượng thực: 0,344 kg
- Khoảng cách hốc: 9,0 cm
- Chiều rộng: 13,9 cm

Dịch vụ

- Bảo hành: 1 năm

Thông số kỹ thuật

- Tuổi thọ lên đến: 15.000 h
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 560
- Màu ánh sáng: 2700
- Nguồn điện lưới: 230 V
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
- LED: Có
- LED tích hợp: Có
- Số bóng đèn: 40
- Công suất bóng đèn đi kèm: 0.25 W
- Công suất tối đa của bóng đèn thay thế: 0.3 W
- Mã IP: IP20, bảo vệ khỏi các vật lớn hơn 12,5 mm, không có khả năng chống nước
- Cấp độ bảo vệ: II – cách điện hai lớp

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC – sản phẩm: 6947830428960
- Trọng lượng thực: 0,344 kg
- Tổng trọng lượng: 0,464 kg
- Chiều cao: 150,000 mm
- Chiều dài: 83,000 mm
- Chiều rộng: 145,000 mm
- Mã số chất liệu (12NC): 915005189901



Ngày phát hành:
2023-11-10
Phiên bản: 0.508

© 2023 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com