

PHILIPS

Upotettava
kohdevalaisin

Perusvalaistukseen

enif

mattakromi



59230/17/E7



Painotus on tyyliässä.

Hanki kotiisi tämä käytännöllinen Philips-spottivalo. Täydennä sitä omaan tyyliisi sopivaksi laadukkaalla ja pitkäkestoisella Philipsin GU10-LED-lampulla.

Erityisominaisuudet

- Säädetty spottivalaisin
- Ei sisällä lamppua

Kohokohdat

Säädettävä spottivalaisin



Saat suunnattua valon haluamaasi suuntaan helposti säätämällä, kiertämällä tai taivuttamalla lampun spottivalaisinta.

Ei sisällä lamppua

Valaisimen mukana ei ole lamppua, joten voit valita huoneeseen ja omaan makuusi sopivan tehoisen lampun. Philipsin LED-lamput takaavat korkealaatuisen ja pitkäkestoisen valovirran.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: mattakromi
- Materiaali: metalli

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: ei
- Kiinnitä tuote käden ulottumattomiin: Kyllä

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Olo- ja makuuhuone
- Tyyli: Toiminnollinen
- Tyyppi: Spottivalaisin
- EyeComfort: ei

Tuotteen mitat ja paino

- Aukon pituus: 7,5 cm
- Aukon leveys: 7,5 cm
- Korkeus: 10 cm
- Pituus: 8,5 cm
- Nettopaino: 0,080 kg
- Upotussyvyys: 10 cm
- Leveys: 8,5 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 30 000 tuntia
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 500 lm
- Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz
- Valaisin himmennettävissä: ei
- LED: ei
- Kiinteä LED: ei
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: ei sisällä lamppua
- Yhteensopivat lamppuluokat: A++ – E
- Lamppujen lukumäärä: 1
- Kanta/kupu: GU10
- Mukana toimitettavan lampun teho: -
- Vaihtolampun enimmäisteho: 50 W
- IP-koodi: IP20, suojaus hiukkasilta, joiden koko on yli 12,5 mm, ei suojausta vedeltä
- Turvallisuusluokka: II – kaksoiseristetty

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696133293
- Nettopaino: 0,080 kg
- Bruttopaino: 0,190 kg
- Korkeus: 145,000 mm
- Pituus: 40,000 mm
- Leveys: 95,000 mm
- Materiaalitunnus (12NC): 915005222601



Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.573

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com