


PHILIPS

Đèn chiếu sáng lắp
chìm

ĐÈN 59260 ERIDANI 080 3W
40K WH

trắng

LED



59260/31/H3



Mang ánh sáng đặc biệt cho ngôi nhà bạn

Đèn âm trần LED Philips Eridani là sự phù hợp hoàn mỹ cho không gian tươi sáng. Đường cắt màu trắng mềm mại và trang nhã gợi lên cảm giác dung dị cho căn nhà, tạo điểm nhấn cho những chi tiết nội thất phức tạp trong các góc hẹp và căn nhà nhỏ.

Phù hợp với phong cách nội thất của bạn

- Có nhiều kích thước khác nhau

Hiệu ứng ánh sáng

- Phân bố ánh sáng đều

Giải pháp chiếu sáng bền vững

- Đèn LED chất lượng cao

Dễ dàng trải nghiệm

- Công nghệ LED công suất cao, dùng lâu dài

Tiết kiệm năng lượng

- Sáng tức thì, không chớp
- Chân lưu thường Philips lắp sẵn
- LED lắp sẵn, là một phần của hệ thống
- Tiết kiệm 80% năng lượng

Những nét chính

Có nhiều kích thước khác nhau
Phân bố ánh sáng đều



Đèn LED chất lượng cao



Công nghệ LED được tích hợp vào đèn Philips này là giải pháp được Philips phát triển một cách độc đáo. Mặc dù được bật ngay tức thì, đèn này cho công suất chiếu sáng tối ưu và màu sắc sống động cho ngôi nhà của bạn.

LED công suất cao



Sáng tức thì, không chớp

Sáng tức thì, không chớp nhờ chân lưu điện tử

Tiết kiệm năng lượng, tuổi thọ cao
Nguồn sáng LED tích hợp



Nguồn sáng LED tích hợp mang tới ánh sáng hoàn hảo cho ngôi nhà bạn, xóa bỏ lo lắng về việc bảo dưỡng hay thay thế đèn.

Tiết kiệm 80% năng lượng



Tiết kiệm lên tới 80% năng lượng so với các bóng đèn sợi đốt.

Các thông số

Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: trắng
- Chất liệu: kim loại/nhựa

Tính năng khác/phụ kiện đi kèm

- Đầu đèn chiếu sáng điểm có thể điều chỉnh: Không
- Hiệu ứng ánh sáng khuếch tán: Có
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều khiển từ xa: Không
- LED tích hợp: Có
- Có sẵn dữ liệu trắc quang: Có
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không
- Đèn trang trí giữa bàn: Không

Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 110 °
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80

Những thông tin khác

- Được thiết kế đặc biệt cho: Chức năng
- Phong cách: Chức năng
- Loại bóng: Đèn Downlight
- EyeComfort: Không

Kích thước và trọng lượng sản phẩm

- Chiều dài lỗ cắt: 8 cm
- Chiều rộng lỗ cắt: 8 cm
- Chiều cao: 4,2 cm
- Chiều dài: 9,2 cm
- Trọng lượng thực: 0,058 kg
- Khoảng cách hốc: 5 cm
- Chiều rộng: 9,2 cm

Dịch vụ

- Bảo hành: 1 năm

Thông số kỹ thuật

- Tuổi thọ lên đến: 15.000 h
- Đường kính: 92 mm
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 215
- Màu ánh sáng: 4000
- Nguồn điện lưới: 220-240
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
- LED: Có
- LED tích hợp: Có
- Số bóng đèn: 1
- Công suất bóng đèn đi kèm: 3
- Công suất tối đa của bóng đèn thay thế: 3 W
- Mã IP: IP20
- Cấp độ bảo vệ: Class II

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC – sản phẩm: 6947830437344
- Trọng lượng thực: 0,085 kg
- Tổng trọng lượng: 0,113 kg
- Chiều cao: 10,000 cm
- Chiều dài: 10,000 cm
- Chiều rộng: 6,000 cm
- Mã số chất liệu (12NC): 915005573101



Ngày phát hành:
2023-11-10
Phiên bản: 0.424

© 2023 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com