

PHILIPS

Loftslampe

HARAZ, FIRKANTET

Hvid

LED



61086/31/P5



Optimal belysning i enhver situation

Brug intelligent belysning til at skabe den rette stemning. Med en Haraz LED loftslampe med forudindstillede belysningsscener og fjernbetjening kan du justere lysstyrken og farvetemperaturen, som du vil.

Lyseffekt

- Jævn fordeling af lyset

Bæredygtige løsninger til lys

- Lang brugstid på op til 15 år

Avanceret LED belysning

- Justerbar 2.700-6.500 K
- Lysstyrken kan nemt justeres med den medfølgende fjernbetjening

Energibesparende

- Indbygget LED, som del af systemet
- 80% energibesparelse

Vigtigste nyheder

Jævn fordeling af lyset




Lang brugstid



En lyskilde, du kan regne med. De indbyggede LED'er, der anvendes i denne Philips LED lyskilde, har en levetid på op til 15.000 timer (hvilket svarer til 15 år ved et gennemsnitligt forbrug på 3 timer pr. dag med mindst 13.000 tryk på tænd/sluk-knappen). Det er betryggende at vide, at du ikke behøver at bekymre dig om hverken vedligeholdelse eller udskiftning af lyskilde, mens du har den perfekte lysmæssige stemning i dit hjem.

Justerbar



Denne lampe er justerbar. Du kan indstille den til din ønskede lysfarve, fra varm hvid (2.700 K) til køligt dagslys (6.500 K).

Kan dæmpes med fjernbetjening

Lysstyrken kan justeres med en fjernbetjening (medfølger). Det gør lyskilden i stand til at skabe den rette stemning til enhver lejlighed, hvad enten det er en hyggelig middag for to eller afslapning med familie og venner i stuen.

Integreret LED lyskilde



En lyskilde, du kan stole på. Med en integreret LED lyskilde behøver du ikke at bekymre dig om vedligeholdelse eller lampeudskiftning, og du får samtidig perfekt belysningsstemning i dit hjem.

80% energibesparelse



Op til 80 % energibesparelse sammenlignet med lyskilder, der har almindelig glødepære.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: syntetisk materiale

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening medfølger: Nej

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse

- Specielt designet til: Funktionel
- Styling: Funktionel
- Type: Loftslampe
- EyeComfort: Ja

Produktmål og -vægt

- Højde: 7,0 cm
- Længde: 69,8 cm
- Nettovægt: 4,360 kg
- Bredde: 69,8 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Levetid: 15.000 t
- Samlet lysudbytte fra lampe: 6000 lm
- Lysfarve: 2700
- Lysnet: 100 V – 240 V
- Lampen er dæmpbar: Ja
- LED: Ja
- Indbygget LED: Ja
- Pære med wattforbrug medfølger: 75W
- IP-kode: IP20, beskyttelse mod genstande på over 12,5 mm, ingen beskyttelse mod vand
- Beskyttelsesklasse: II – dobbeltisoleret

Emballagemål og -vægt

- Nettovægt: 4,360 kg
- Bruttovægt: 6,240 kg
- Længde: 0,000 mm
- Bredde: 0,000 mm
- Materiale nummer (12NC): 915005676401



Udgivelsesdato:
2023-11-07
Version: 0.1179

© 2023 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com