

# PHILIPS

## 吸頂燈燈

61352 方形 LED 吸頂燈 40W

白色

LED



61352/31/C5



## 智慧居家的多功能照明

只要按下遙控器，即可輕鬆操控照明。白色合成纖維的多功能飛利浦 LED 吸頂燈，不僅配有可調式與可調光功能，且具備夜燈模式，以及 6 種方便燈光控制的預設設定。

### 光效

- 光線散佈均勻

### 使用壽命長

- 20,000 小時的超長使用壽命 (智慧型)

### 先進的 LED 照明

- 可調色溫 2700-6500K

### 環境照明效果

- 變色的情調燈光

### 節能

- 系統內建 LED

# 規格

## 光線散佈均勻



## 20,000 小時的超長使用壽命



20,000 小時的超長使用壽命 (智慧型)

## 可調式



此款可調光燈可以調整您想要的光線顏色，從暖白光 (2700K) 到晝光色 (6500K)，隨心所欲。

## 變色的情調燈光

輕鬆改變顏色，為不同情境創造合適氛圍。

## 內建 LED 光源



值得您信賴的光源。產品內建 LED 光源，讓您享受居家完美照明氣氛時，無須煩惱維護或更換燈泡問題。

# 焦點

## 設計與外型

- 顏色: 白色
- 材質: 合成纖維

## 其他功能/配件

- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 內附遙控器: 無

## 照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80

## 其他

- 特殊設計: 功能性, 家庭、辦公室與書房
- 風格: 功能性
- 類型: 吸頂燈燈
- EyeComfort: 無

## 產品尺寸與重量

- 高度: 9.3 cm
- 長度: 48 cm
- 淨重: 2.925 kg
- 寬度: 48 cm

## 服務

- 保固: 1 年

## 技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 總流明輸出: 2400
- 光色: 6500
- 主電源: 範圍 100 V - 240 V
- 亮度調整: 是
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- IP 防護等級: IP20, 防止 12.5 公釐以上物體進入, 不防水
- 防護等級: I - 接地



發行日期: 2023-11-10  
版本: 0.514

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)