

# PHILIPS

## 桌灯

66014TENUTO

蓝色

LED

66014/80/C3



## 可靠的桌面照明

选用高度灵活的 Philips LED 台灯，探索无限可能。您可以调节至完美的光线角度，或者调整距离办公桌的高度和距离。这款台灯用心为您提供出色的照明体验。

### 易于使用

- 可调节光线方向

### 照明效果

- 光线明亮，分布均匀

### 调控

- 4 级调光

### 材料和外饰

- 耐用材料

# 产品亮点

## 可调节光线方向

可折叠灯头配备旋转灯罩，便于轻松调节光线方向

## 光线明亮，分布均匀

确保光线均匀分布在书桌周围。

## 4 级调光

有四种亮度级别可供选择，以适合不同心情和活动。

## 耐用材料

材料经久耐用，物超所值。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 蓝色
- 材料: 铝制

## 随附其他功能/附件

- FFP - 简易包装: 是

## 其他

- 设计用于: 家庭办公室和书房, 客厅和卧室
- 类型: 台灯
- 舒适光: 否

## 产品尺寸和重量

- 高度: 37.3 cm
- 长度: 15 cm
- 净重: 0.922 kg
- 宽度: 52.6 cm

## 服务

- 保修: 1 年

## 技术规格

- 光源亮度: 500 lm
- 主电源: 范围 100 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- 灯具可调光: 是
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 灯泡数量: 1
- 随附灯泡瓦数: 5.8 W
- 更换灯泡的最大瓦数: 5.5 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 保护级别: II - 双重绝缘
- 光源可更换: 否

## 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830434794
- 净重: 0.922 kg
- 毛重: 1.567 kg
- 高度: 450.000 mm
- 长度: 167.000 mm
- 宽度: 167.000 mm
- 材料编号 (12NC): 915005474901



发行日期: 2021-06-04  
版本: 0.318

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)