

# PHILIPS

## 桌灯

66016Jabiru

铅灰色

LED



66016/93/C3



## 可靠的桌面照明

选用高度灵活的 Philips Jabiru LED 台灯, 探索无限可能。您可以调节至完美的光线角度, 或者调整距离办公桌的高度和距离。这款台灯用心为您提供出色的照明体验。

### 照明效果

- 冷白光

### 易于使用

- 角度可调节灯具

### 高品质的 LED 芯片

- 高效节能, 持久耐用
- 集成式 LED 光源

### 调控

- 多级调光


# 产品亮点

## 冷白光



冷白光可提供舒适温馨的环境。

## 角度可调节灯具



您可以调整灯具的光照方向，以便更好地满足自己的需求。

## 节约能耗

飞利浦节能灯泡省电节能，节约电费，经济又环保。

## 集成式 LED 光源

集成 LED 光源可提供完美的灯光氛围，同时减少维修和更换灯泡的次数。

## 多级调光

直观的多级亮度控制设置，让您以很好的控制灯光，营造您所需要的灯光氛围。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 铅灰色
- 材料: 合成材料

## 其他

- 设计用于: 家庭办公室和书房, 客厅和卧室
- 类型: 台灯
- 舒视光: 否

## 产品尺寸和重量

- 净重: 0.441 kg
- 高度: 38.6 cm
- 长度: 14 cm
- 宽度: 32.8 cm

## 服务

- 保修: 1年

## 技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 230 lm
- 主电源: 范围 100 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 1
- 随附灯泡瓦数: 4.9 W
- 更换灯泡的最大瓦数: 4.5 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 防护等级: II - 双重绝缘
- 光源可更换: 否

## 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830436057
- 净重: 0.441 kg
- 毛重: 0.810 kg
- 高度: 420.000 mm
- 长度: 165.000 mm
- 宽度: 165.000 mm
- 材料编号 (12NC): 915005537101



发行日期: 2023-11-10  
版本: 0.272

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)