

# PHILIPS

Đèn bàn

66044 PEARL

tím

LED

66044/96/C3



## Đèn bàn đáng tin cậy

Khám phá khả năng vô hạn với đèn bàn siêu linh hoạt Philips LED. Có thể điều chỉnh độ sáng hoàn hảo hoặc điều chỉnh độ cao và khoảng cách khi làm việc. Đèn được thiết kế để mang lại cho bạn sự hài lòng với trải nghiệm ánh sáng đầy tráng lệ.

### Đèn LED tiên tiến

- công nghệ LED

### Điều khiển

- Công tắc trên đèn

### Dễ sử dụng


- Có thể điều chỉnh hướng chiếu sáng
- Cổ ngỗng có thể điều chỉnh

# Những nét chính

## Công nghệ LED

Sản phẩm LED đảm bảo mức tỏa nhiệt tối thiểu, giúp giữ an toàn khi cầm và có thể chạm vào.

## Công tắc trên dế



Công tắc đèn nằm trên dế, thuận tiện trong tầm với.

## Có thể điều chỉnh hướng chiếu sáng

Có thể gấp đầu bằng chụp xoay để điều chỉnh hướng chiếu sáng

## Cổ ngỗng có thể điều chỉnh

Cho phép điều chỉnh hướng chiếu sáng khi bạn muốn đọc sách, làm việc hoặc học tập.

# Các thông số

## Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: tím
- Chất liệu: tổng hợp

## Những thông tin khác

- Được thiết kế đặc biệt cho: Văn phòng tại nhà & Phòng học, Phòng khách và Phòng ngủ
- Loại bóng: Đèn bàn
- EyeComfort: Không

## Mức tiêu thụ điện

- Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL): Built in LED

## Kích thước và trọng lượng sản phẩm

- Chiều cao: 40,1 cm
- Chiều dài: 15,1 cm
- Trọng lượng thực: 1,010 kg
- Chiều rộng: 29,1 cm

## Dịch vụ

- Bảo hành: 1 năm

## Thông số kỹ thuật

- Tuổi thọ lên đến: 15.000 h
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 130 lm
- Nguồn điện lưới: Dải 100 V - 240 V, 50-60 Hz
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
- LED: Có
- LED tích hợp: Có
- Cấp năng lượng bao gồm nguồn sáng: LED tích hợp
- Số bóng đèn: 1
- Công suất bóng đèn đi kèm: 2.6 W
- Công suất tối đa của bóng đèn thay thế: 2.6 W
- Mã IP: IP20, bảo vệ khỏi các vật lớn hơn 12,5 mm, không có khả năng chống nước
- Cấp độ bảo vệ: II - cách điện hai lớp
- Nguồn sáng có thể thay thế: Không

**Kích thước và trọng lượng đóng gói**

- EAN/UPC - sản phẩm:  
6947830433643
- Trọng lượng thực: 1,010 kg
- Tổng trọng lượng: 1,240 kg
- Chiều cao: 297,000 mm
- Chiều dài: 172,000 mm
- Chiều rộng: 172,000 mm
- Mã số chất liệu (12NC): 915005406301



Ngày phát hành:  
2021-06-04  
Phiên bản: 0.325

© 2021 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)