

PHILIPS

桌灯

66044 PEARL

紫色

LED

66044/96/C3



可靠的桌面照明

选用高度灵活的 Philips LED 台灯，探索无限可能。您可以调节至完美的光线角度，或者调整距离办公桌的高度和距离。这款台灯用心为您提供出色的照明体验。

高品质的 LED 芯片

- LED 技术

调控

- 底座开关

易于使用


- 可调节光线方向
- 可调节鹅颈管

产品亮点

LED 技术

LED 产品散热量低，使其低温可触，可安全持握。

底座开关



灯具的开关位于底座上，方便触及。

可调节光线方向

可折叠灯头配备旋转灯罩，便于轻松调节光线方向

可调节鹅颈管

您可随意调整光线方向，在阅读、工作或学习时提供合适的照明。

规格

设计和外观

- 颜色: 紫色
- 材料: 合成材料

其他

- 设计用于: 家庭办公室和书房, 客厅和卧室
- 类型: 台灯
- 舒视光: 否

产品尺寸和重量

- 高度: 40.1 cm
- 长度: 15.1 cm
- 净重: 1.010 kg
- 宽度: 29.1 cm

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 130 lm
- 主电源: 范围 100 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 1
- 随附灯泡瓦数: 2.6 W
- 更换灯泡的最大瓦数: 2.6 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 防护等级: II - 双重绝缘
- 光源可更换: 否

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830433643
- 净重: 1.010 kg
- 毛重: 1.240 kg
- 高度: 297.000 mm
- 长度: 172.000 mm
- 宽度: 172.000 mm
- 材料编号 (12NC): 915005406301



发行日期: 2022-06-30
版本: 0.337

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com